

D

D

C

C

B

B

A

A

4.2±0.1

1

3

4

5

6

36

35

34

33

32

31

30

29

28

•PBT-GF20•

1718490-1 A

23.5±0.1

37.2±0.2

5

6

4±0.2

8x4±0.2=(32)

1718490-2

27

26

25

24

23

22

21

20

19

←

•PBT-GF20•

1718490-2 A

5

A3

A3

5

5

A3

AS SHOWN CODE A
wie gezeigt

			A1				
1718490-2	A	1	PBT-GF20	NATURE natur	RECEPTACLE INSERT, 9POS CODE B Buchseinsatz, 9pol. Kodierung B	19-27	1
1718490-1	A	1	PBT-GF20	BLACK schwarz	RECEPTACLE INSERT, 9POS CODE A Buchseinsatz, 9pol. Kodierung A	28-36	1
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	QTY Anzahl	MAT.	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	CAVITY NUMBERING Kammernummerierung	ITEM

NOTES
Bemerkungen

1

TE LOGO AND TE NUMBER
TE Logo und TE Nummer

2

CAVITIES MATED WITH AMP MCP1.5K UNSEALED
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO.: 1241436 ; MAX. WIRESIZE: 1.5MM ²FLR

Kontaktkammern passend für AMP MCP1.5K ungedichtet
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr.: 1241436 ; max. Drahtgrößenbereich: 1.5mm ²FLR

3

PRODUCTION DATE
Produktionsdatum

4

MATERIAL IDENTIFICATION ACC TO VDA 260
Materialkennzeichnung nach VDA 260

5

CAVITY NUMBERING
Kammernummerierung

6

ASSEMBLY DIRECTION
Montagerichtung

7

BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schüttgut im Versandkarton

8

FITS TO TE CARRIER 1718485
Passend zu TE Träger 1718485

2

(9x)

1718490-1 A

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140@CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY.
Freimass toleranzen nach DIN 16901-140@. Es gilt die Ausgabe 1982-11.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
[mm]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
ACC. TO ISO 8015

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES/WINKEL ±2°

FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE

MATERIAL

SEE TABLE
siehe Tabelle

FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE

SEE TABLE
siehe Tabelle

DWN
E. Eltrop
20JUL2004

CHK
Ch. Eberwein
22JUL2004

APVD
Ch. Eberwein
18FEB2010

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-18957

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
114-18663

WEIGHT
GEWICHT
3g

CUSTOMER DRAWING
KUNDENZEICHNUNG

NAME
AMP MCP 1.5K RECEPTACLE INSERT, 9POS.
AMP MCP 1.5K Buchseinsatz, 9pol.

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
C=1718490

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SCALE
MASSSTAB
2:1

SHEET
BLATT
1 OF 1

REV
A3

TE Connectivity

1471-9 (3/13)