



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



NOTE:

- ① MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED 66NYLON
(UL 94V-0) BLACK.
CONTACT: PHOSPHOR-BRONZE
- ② FINISH: CONTACT: $0.3\mu^{MIN}$ AU AT CONTACT AREA,
 $1\mu^{MIN}$ TIN LEAD AT TINE, OVER Ni
- ③ BOSS FOR POSITIONING: P/N -1, -2, -3, -4

連結：

- ① 材料：エハウジング：ガラス入り66ナイロン
(UL 94V-0) 色、黒。
※コンタクト：焼青銅。
- ② 表面仕上げ：
※コンタクト：全面 1.3μ 以上のニッケル下地メッキ
に接触部 0.3μ 以上の金メッキ、脚部 1μ 以上の半田メッキ
- ③ ボスは型番 -1, -2, -3, -4 のみ

180	39	49.53	49	62.23	—	115.57	51.53	64.23	117.57	120.56	28.19	125.54	—	-8
160	29	36.83	49	62.23	—	102.87	38.83	64.23	104.87	107.96	115.49	112.84	—	-7
140	29	36.83	39	49.53	—	90.17	38.83	51.53	92.17	95.26	102.79	100.14	—	-6
120	19	24.13	39	49.53	—	77.47	25.13	51.53	79.47	82.56	90.09	87.44	—	-5
100	—	—	—	—	49	62.23	—	—	64.23	67.32	74.85	72.2	—	-4
80	—	—	—	—	39	49.53	—	—	51.53	54.62	62.15	59.5	—	-3
60	—	—	—	—	29	36.83	—	—	38.83	41.92	49.45	46.8	—	-2
40	—	—	—	—	19	24.13	—	—	26.13	29.22	36.75	34.1	176372-1	
Pos.	a	A	b	B	c	C	D	E	F	G	H	J	P/N	

AMP

AMP (JAPAN), LTD.
Tokyo, Japan

WIRE RANGE
---² CANS -

INSULATION DIA	
----------------	--

NAME アンブ FH リセブタクル コネクタ (垂直型)

AMP FH CONNECTOR RECEPTACLE (VERTICAL)

A	REVISED (J-1209)	S. I	Y.F.
O	RELEASED J-12583	S. I	Y.F.
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK DAT

MATERIAL	FINISH
	
DR. S. ISHIKAWA	DE. S. ISHIKAWA
CHK. Y. FUJITURA	APP. <i>Ch. Fujitara</i>

GENERAL TOLERANCE

DWG 10	: ±0.2
10<DWG 30	: ±0.25
30<DWG 100	: ±0.3
ANGLES	: ±3°

SIZE A3	LOC J	NUMBER C-176372
SCALE NOT SCALE	REV. A	SHEET 1 OF

CUSTOMER DRAWING