



Part Number (Details)

Y-ConPlug - * 1

Series

Design Number

Part Number	Signal Contacts	Power Contacts
Y-ConPlug-11	4 (Ethernet)	0
Y-ConPlug-21	4 (Ethernet)	2
Y-ConPlug-31	6	2
Y-ConPlug-41	8	0
Y-ConPlug-51	8	2

Description:

RJ45 cable plug, Cat 5 with integrated cable guide, shielding and cable crimp preventing cable rotation. Ethernet/customised contact wiring, with or without power contacts

RJ45 Kabelstecker Cat 5 mit integrierter Kabelführung, Schirmung und Kabelcrimp, der das Verdrehen des Kabels verhindert. Ethernet/Kundenspezifische Kontaktverdrahtung mit oder ohne zusätzliche Kontakte für die Stromversorgung


Material:

Plug body Steckergehäuse	PBT, UL94V-0
Shielding Schirmung	Nickel plated brass
Contact Kontakte	Contact area 30µ" Au over Ni

Specifications:

Operating Temp.: Betriebstemp.	-40°C ~ +120°C
Durability: Lebensdauer	1,500 mechanical cycles
Current Rating: Bemessungsstrom	2.1A @ 70°C (power contacts)

Outline Dimensions



Accessories


Part No.: Y-ConAS-11

Description:

IP20 strain relief for use with all Y-Con plugs. The cable cage allows for flexing with the cable



IP20-Zugentlastung für den Einsatz mit allen Y-Con Kabelsteckern. Die Manschette der Zugentlastung unterstützt die Biegeflexibilität des Kabels



Material: PA66

Specifications:

Operating Temp.: -20°C ~ +120°C
Betriebstemp.

Accessories

Part No.: Y-ConAS-12

IP20 protective transport cap for all Y-Con plugs.

IP20 Transportschutzabdeckung für alle Y-Con Kabelstecker.



Material: PE

Colour
Farbe
Transparent white

Specifications:

Operating Temp.: -20°C ~ +80°C
Betriebstemp.