

防水パーソナルコインロック

WATERPROOF PERSONAL COIN LOCKS



C-288-GBW

黄銅製

PAT.PEND.


特徴 Feature

- 特殊スチールボール内蔵でドリルによる強制破壊を防止
- 防水タイプ(Oリングパッキン使用)
- パネル取付け面からの出張りが少ない平面タイプ
- 10本135°ピン配列による豊富な鍵違い数
- 鍵は複製困難なマイアスカット(キークーナーのピン溝加工)仕様
- スムーズなリバーシブルキー構造
- 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
- 同一鍵番号・指定番号も製作致します。
- The special steel ball is built in to prevent forcible breaking by drill etc.
- Water proof (using O-ring and packing)
- Flush type: projections on the panel installation surface are small.
- A wide variety of key differences with 10-piece 135° pin alignment.
- Key is cut bias so it's difficult to duplicate. (key corner pin groove machined)
- Smooth reversible key structure.
- Key can be removed only when locking so you don't fail to lock.

- 仕様
- 製品質量: 本体/64g キー/20g
 - 材質: 本体/快削黄銅棒(C3604BD)
キー/黄銅板(C3713P)



C-288-GBW



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions


| 商品番号 Product No. | RoHS 2D/3D | CAD 2D/3D | コード Code | 単価 Price | 量販価格 Bulk Price 数量 Quantity | 単価 Price |
|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| C-288-GBW 同番 keyed alike | ● | ● | 22727 | ¥1,800 | 10個~ | ¥1,728 |
| C-288-GBW 鍵違い key differences | ● | ● | 22728 | ¥1,900 | 10個~ | ¥1,824 |

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。
※大量のご注文は更にお安くなります。

- 用 途
納 期
- 表面仕上: 本体/クロムめっき(MBCr)
キー/ニッケルめっき(MBNi)
 - 最大鍵違い数: 5万9000通り
 - 付属品: キー2本・止め金
 - 自動販売機・アミューズメント機器
 - 標準在庫品

- Specifi-
cations
- Mass: Main body: 64g. Key: 20g
 - Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD)
Key: Brass plate (C3713P)
 - Finish: Main body: Chrome plating (MBCr)
Key: Nickel plating (MBNi)
 - No. of max. key differences; 59,000
 - Accessories: Two keys and stopper plate
 - Vending machines and amusement equipment.

Specific use



ラッチスナー
錠前装置・周辺機器



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

INDUSTRIAL LOCKS
パッキン