

C-346
黄銅製

バイアスロック

BIAS LOCKS

PAT. PEND.





C-346

キーNo.ZS5000
Key※写真は、オプションの空転リング
C-346-OP付きです。


※Idle ring is optional

特徴 Feature

- サイドバー・ロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V(1282 ページ)全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。
- 空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりバイアフレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
- キー厚さは頑丈な2.5mm
- キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。
- 鍵は複製困難なバイアスカット(キーのカーナーのビン溝加工)仕様



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



- スムーズなリバーシブルキー構造
- 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
- With side bar lock mechanism, illegal unlocking by picking etc. is prevented.
- With guard ring and guard plate (optional), forcible turning by pipe wrench, screwdriver etc is prevented.
- Key thickness is 2.5mm for durability.
- Keyway is warded to prevent illegal unlocking.
- Key is cut bias so it's difficult to duplicate. (key corner pin groove machined)
- Smooth reversible key structure.
- Key can be removed only when locking so you don't fail to lock.

仕様

・材質: 本体/快削黄銅棒(C3604BD)

キー/洋白(C7451P)

・表面仕上: 本体/クロムめっき(MBCr)

キー/生地

・付属品: キー2本・止め金

・最大鍵違い数: 20万通り

・自動販売機・アミューズメント機器

・標準在庫品

Specifications

・Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD)
Key: Copper-nickel zinc alloy (C7451P)・Finish: Main body: Chrome plating (MBCr)
Key: Plain

・Accessories: Two keys and stopper plate.

・Maximum number of key differences: 200,000

Specific use

・Vending machines and amusement equipment.

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bull Price
				数量 Quantity	単価 Price
C-346 同番 keyed alike	● 2D/3D	72	22237	10個～	¥2,980
C-346 鍵違い key differences	● 2D/3D		22238	10個～	¥2,980
C-346-OP	● 2D		24003	30個～	¥576

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

 ファスナー
ラッチ
錠前
装置・周辺
機器


C

ファスナー

ラッチ

ドア
キャッチスナッチ
ロックコントロール
センター太陽光
関連金具グレーチング
ロック
 工業用
錠前
電磁波
対策
パッキン