

NUMBER
C-176294

三視法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC





単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST


AMP-J
REV. 10/83

注:

1. 適用製品規格: 108-5302
2. 適用コネクタ型番
タブ・コンタクト: 175150-□(※20-※16AWG)
175149-□(※26-※22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番
プラグ・ハウジング: 176273-□
リセ・コンタクト: 175152-□(※20-※16AWG)
175151-□(※26-※22AWG)
4. 取扱説明書: 15-503J
5. 適用パネル厚: 0.8-2.0 (FIG 1参照)
6. 金属パネルの場合、コネクタ取付方向をパンチ加工方向にしてください。
7. プラスチック、パネルの場合、穴端部にRを必要箇所配座ください。



断面 "A-A"
(SECT)



NOTES:

1. PRODUCT SPEC, 108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 175150-□(※20-※16AWG)
175149-□(※26-※22AWG)
3. MATING CONN. P/N
PLUG HSG: 176273-□
REC CONTACT: 175152-□(※20-※16AWG)
175151-□(※26-※22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET: 15-503J
5. APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0 (SEE FIG 1)
6. INSERT CONN. FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
7. EDGE OF THICKNESS WAY MUST NOT ROUND FOR MOLDED PANEL.

黒 (BLACK)	4	176294-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↓	↓ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	4	176294-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

					Copyright ©19 年 東京エー・エル・ピー株式会社		Copyright ©19__ AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 東京エー・エル・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
					組合電線断面積 (WIRE RANGE) — mm ² (AWG —)		被覆外径 (INSULATION DIA.) — mmφ		名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 4極 3.96mmピッチ キャップ・ハウジング (パネル取付タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH CAP HOUSING 4 Pos (PANEL MOUNT)	
B	改訂	FJ00-4512-96	Y.N.M.S.	4/12 '90	材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)		仕上 (FINISH) —		一般公差 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°	
A	改訂	(J-12865)	Y.N.M.S.	4/12 '90	DR. 4/12 '90 Y. NARISAWA		DE. 4/12 '90 M. SHINDO		SIZE LOC 番号 (No.) A3 J C-176294	
O	作成	(J-12453)	Y.N.M.S.	4/12 '90	CHK. 11/19 '90 Y. FUJITA		APP. 11/20 '90 N. ONOUE		尺度 (SCALE) REV. B SHEET — 1 OF 1	
LTR 変更 (REVISION RECORD)					DR		CHK		DATE	

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面