

# Produktdatenblatt

## PK 9508.050



### Stammdaten:

<b>Bestell-Nummer:</b>	PK 9508.050
<b>Bezeichnung:</b>	Klemmengehäuse aus Polycarbonat, mit grauem Deckel glasfaserversiert mit metrischen Vorprägungen
<b>Variante:</b>	grauer Deckel
<b>VE:</b>	4 ST
<b>B x H x T:</b>	130 mm x 94 mm x 57 mm
<b>Montage-Fläche:</b>	k.A.
<b>Volumen:</b>	0,97 dm <sup>3</sup>
<b>Gewicht:</b>	0,21 kg
<b>EAN:</b>	4028177490192
<b>Zoll-Nummer:</b>	85381000
<b>Schutzarten:</b>	IP 66

### Approbationen:

### Artikeleigenschaften:

<b>Material</b>	Gehäuse und Deckel grau aus glasfaserverstärktem Polycarbonat, Deckelschrauben aus Polyamid, Isolierstopfen aus Polyethylen.
<b>Farbe</b>	RAL 7035
<b>Lieferumfang</b>	Gehäuse und Deckel, Deckelschrauben, Isolierstopfen für Wandbefestigung-Schrauben, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
<b>Technische Daten</b>	Abmessungen



# Produktdatenblatt

## PK 9508.050



Breite: 130 mm  
Höhe: 94 mm  
Tiefe: 57 mm