




## TH-TM

## 平型蝶番 (黄銅・丸穴)

Indent Hinge - Circular Hole (Brass)



## 特長

用途に応じて大きさが選べます。

## 用途

各種機器

## Characteristic




Choose the size from wide variety of selections.

## Application


Various types of devices

## ■部品表 Parts List

| 部番 No. | 部品名 Part Name              | 材質 Material                    | 処理 Finish | 数 Quantity |
|--------|----------------------------|--------------------------------|-----------|------------|
| 1      | ヒンジピース (A) Hinge Piece (A) | C2680 (TH-TM-1,5,16)           | Ni        | 1          |
| 2      | ヒンジピース (B) Hinge Piece (B) | C2801 (TH-TM-11,19)            |           | 1          |
| 3      | シャフト Pin                   | C2700 (TH-TM-11 のみ C3604) only |           | 1          |



(a)



(b)

## 寸法・仕様表 Size List &amp; Specification (a)

※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。 Door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

| 型番<br>Model No. | A  | B  | C  | D    | E  | F  | F1 | G    | 割り数<br>Division | 扉重量 (kg)<br>Door Weight (kg) | 自重 (g)<br>Net Weight (g) | 価格 (円)<br>Price (yen) |
|-----------------|----|----|----|------|----|----|----|------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| TH-TM-5         | 26 | 40 | φ3 | t1.5 | 17 | 7  | 13 | φ3.2 | 4               | 3                            | 19.5                     | ¥195                  |
| TH-TM-11        | 40 | 60 | φ4 |      | 26 | 10 | 20 | φ4.3 | 5               | 5                            | 44                       | ¥325                  |

## 寸法・仕様表 Size List &amp; Specification (b)

※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。 Door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

| 型番<br>Model No. | A  | B  | C    | D    | E  | F    | F1   | G    | 割り数<br>Division | 扉重量 (kg)<br>Door Weight (kg) | 自重 (g)<br>Net Weight (g) | 価格 (円)<br>Price (yen) |
|-----------------|----|----|------|------|----|------|------|------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| TH-TM-19        | 16 | 30 | φ1.5 | t0.5 | 9  | 4.25 | 21.5 | φ2.7 | 4               | —                            | 3                        | ¥105                  |
| TH-TM-16        | 20 | 25 | φ2   | t1   | 12 | 5.5  | 14   | φ2.8 |                 |                              | 5.5                      | ¥115                  |
| TH-TM-1         |    | 30 | φ3   |      | 13 | 5    | 20   | φ3.2 |                 |                              | 9                        | ¥155                  |

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.