

超重量用厚口両抜き旗蝶番

FLAG HINGES FOR HEAVY-DUTY USE



B-1026
ステンレス製

B-26
鉄製

[B-1026] 特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 軸は上下とも抜き差し可能です。
- 左右兼用型
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Upper and lower shafts each can be inserted/re-moved.
- For both left type and right type.

仕様 ● 材質: ステンレス鋼板 (SUS304)

● 表面仕上: ヘアライン仕上

用途 ● 防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント

納期 ● 標準在庫品

Speci- ● Material: Stainless steel plate (SUS304)
fications ● Finish: Hairline finish

Specific- ● Sea-waterproof large doors, port
use facilities, ships, petrochemical
complexes and nuclear power plants

[B-26] 特徴 Feature

- 左右兼用型
- For both left type and right type.

仕様 ● 材質: 一般構造用圧延鋼材 (SS400)

● 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

用途 ● 超大型重量扉・門扉

納期 ● 標準在庫品

備考 ● 軸の一方を固定するときは端面を溶接してご使用ください。

Speci- ● Material: Rolled steel for general
fications structure (SS400)

● Finish: Zinc plating chromate
treatment (MFZn-C)


Specific use ● Extra-large heavy doors and gate doors

Remarks ● Weld end surface if one end of shaft is secured.


B-1026-0

B-26-1

[B-1026]




[B-26]



[左・右組替え方法]

Rearrangement of left type and right type use

ヒンジの天地を逆にセットするだけで組替えが簡単にできます。
Can be rearranged easily by setting each hinge top upside down.



左型
Left type

右型
Right type

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
B-1026-0	●	3D	200	2,500	11927	¥8,000	4個～ ¥7,680
B-1026-1	●	3D	154	1,800	11928	¥6,200	4個～ ¥5,952
B-1026-2	●	2D/3D	114	1,300	11929	¥4,800	4個～ ¥4,608

●: RoHS指令対応品

▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	縦2ヶ使用時 参考質量(kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
B-26-1	●	2D/3D	154	120	1,860	10082	¥1,800	8個～ ¥1,728
B-26-2	●	2D/3D	114	100	1,320	10083	¥1,700	8個～ ¥1,632

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

SLIP-JOINT HINGES

抜き差し
蝶番

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

特装車
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー

周辺機器
(B)