



A-505
亜鉛合金製

トリガー付オートリターンハンドル <埋込みプレートタイプ>

AUTO-RETURN HANDLES WITH TRIGGERS



A-505-R







ハンドル裏のトリガーを握るとロック解除。
To unlock by gripping the trigger on the rear of the handle.

PAT.PEND.

特徴 Feature

- 扉面からの突起が少ない埋込みタイプです。
- 施錠状態でも内部から角棒の回転が可能です。
- ハンドル単体でもパネルに取付け可能
- ハンドルはスプリングで元に戻りますが、角棒はハンドルと構造分離しており、元に戻りません。C-870シリーズの戻し機構のある端末と組合せてご使用ください。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
- The handle is embedded so that it makes few projections from the door surface.
- The square rod turns from the inside even when the door is locked.
- Can be installed the handle alone.
- A spring returns the handle to its original position, but the square shaft has a separate construction and does not return. Should be used in combination with a C-870-series center control having a return mechanism.
- The right-hand or left-hand. (The drawings and photo are the right-hand use.)

キーNo.R0220
Keyパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensionsハンドル部
Handle

穴明け寸法はお問い合わせください。
Consult us about drilling dimensions.


商品番号 Product No.	RoHS CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity Price	Bulk Price
A-505-L	● 3D	1,200	01194	¥5,900	5個~	¥5,664
A-505-R	● 2D/3D	1,200	01195	¥5,900	5個~	¥5,664

●: RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS指令に対応可能です。

取付け方法 Installation method

つまみ
周辺機器

A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ