







Product No.	No. of Contacts
59453-041110EHLF	4 Contacts
59453-051110EHLF	5 Contacts
59453-061110EHLF	6 Contacts
59453-071110EHLF	7 Contacts
59453-081110EHLF	8 Contacts
59453-091110EHLF	9 Contacts
59453-121110EHLF	12 Contacts
59453-131110EHLF	13 Contacts







部番 No.	品名 PART NAME	型番 PRODUCT No.	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	記事 NOTE
1	リール REEL	-----	ポリスチレン POLYSTYRENE	1	色:白, 帯電防止 COLER:WHITE, ANTI STATIC
2	プラスチック(エンボス)テープ PLASTIC(EMBOSS)TAPE	-----	PP又は, PET PP or PET	1	帯電防止 ANTI STATIC
3	カバーテープ COVER TAPE	-----	ポリエステル POLYESTER	1	
4	コネクタ(単体) CONNECTOR	59453-__111CHLF	添付図面参照 SEE ATTACHED DRAWING	5,000	接点部:金めっき CONTACT AREA PLATING:GOLD ターミナル部:金めっき TERMINAL AREA PLATING:GOLD

注記
 1. 本製品は、自動実装 (SMT) 対応、FPC用コネクタのプラスチックテープ巻品である。
 2. プラスチック(エンボス)テープ及びリールの形状寸法は、JIS C 0806 (電子部品のテーピング) (表面実装部品) に準ずる。
 NOTE
 1. THIS IS PLASTIC TAPE PACKAGED CONNECTOR USED FOR FPC AND COTES WITH AUTOMATIC MOUNTING(SMT)
 2. SEE JIS C 0806 (PACKING OF ELECTRONIC COMPONENTS ON CONTINUOUS TAPES (SURFACE MOUNTING DEVICES))

www.fciconnect.com				surface	tolerance std	projection	MM	
				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		size	Scale	
Dr M. Higo Jun. 22, '10				ANGULAR	LINEAR	±5°	A2	N/A
Eng M. Higo Jun. 22, '10				5° ±°			ECN	J10-0173
Chr H. Okano Jun. 22, '10				Product family		59CF	Spec ref	Released
Appr M. Higashino Jun. 22, '10				Title		59453	Rev.	
				PLASTIC TAPE PACKAGED 0.5mm PITCH FPC CONNECTOR			A	
				(DOWN SIDE CONTACT TYPE)				
				catalog no		See table	CUSTOMER	
							sheet 1 of 2	

推奨基板パターン図
RECOMMENDED PCB LAYOUT

推奨FPC寸法
RECOMMENDED FPC



CONNECTOR PARTS LIST

部品番号 No.	部品名 PART NAME	材料 MATERIAL	数量 Q'TY	記事 NOTE
1	ハウジング HOUSING	ガラス繊維入り熱可塑性樹脂 UL94V-0 GLASS FILLED THERMOPLASTIC RESIN	1	色: 黒 ハロゲンフリー COLOR: BLACK, HALOGEN FREE
2	アクチュエータ ACTUATOR	ガラス繊維入り熱可塑性樹脂 UL94V-0 GLASS FILLED THERMOPLASTIC RESIN	1	色: 黒 ハロゲンフリー COLOR: BLACK, HALOGEN FREE
3	コンタクト CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	n	接点部: 金めっき CONTACT AREA PLATING: GOLD 端子部: 金めっき TERMINAL AREA PLATING: GOLD 下地ニッケルめっき UNDER Ni PLATING
4	固定金具 FIXING TAB	黄銅 BRASS	2	めっき: 金めっき(鉛フリー) PLATING: TIN(LEAD FREE)

注記 / NOTE
1. コンタクト、固定金具の平坦度は0.08以内
1. COPLANARITY FOR CONTACT TERMINAL AND FIXING TAB MUST BE WITHIN 0.08mm.
2. 本製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ指令と他国の規格に適合しています。
2. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.

PRODUCT No. AND DIMENSIONS

PRODUCT No. (Not emboss packaging)	DIMENSIONS				
	A	B	C	D	E
59453-04111CHLF(4 CONTACTS)	1.5	3.0	3.5	2.5	1.8
59453-05111CHLF(5 CONTACTS)	2.0	3.5	4.0	3.0	2.3
59453-06111CHLF(6 CONTACTS)	2.5	4.0	4.5	3.5	2.8
59453-07111CHLF(7 CONTACTS)	3.0	4.5	5.0	4.0	3.3
59453-08111CHLF(8 CONTACTS)	3.5	5.0	5.5	4.5	3.8
59453-09111CHLF(9 CONTACTS)	4.0	5.5	6.0	5.0	4.3
59453-12111CHLF(12 CONTACTS)	5.5	7.0	7.5	6.5	5.8
59453-13111CHLF(13 CONTACTS)	6.0	7.5	8.0	7.0	6.3

FPC PARTS LIST

部品番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	記事 NOTE
5	ベースフィルム BASE FILM	ポリイミド POLYIMIDE	
6	導体 CONDUCTOR	銅箔、金めっき、0.1μm以上 COPPER FOIL (PLATING: GOLD 0.1μm)	
7	オーバーレイ OVER LAY	ポリイミド POLYIMIDE	
8	補強版 SUPPORTING TAPE	ポリイミド POLYIMIDE	

注記
熱硬化接着剤を使用し、接着方式は熱圧着とする。
NOTE
ADHESIVE METHOD OF SUPPORTING TAPE SHALL BE HEAT CRIMPING METHOD AND THERMOSETTING ADHESIVE SHALL BE USED

www.fciconnect.com				surface	tolerance std	projection	MM
				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
Dr	M. Higa	Jun. 22, '10	ANGULAR	LINEAR	±0.3	size	Scale
Eng	M. Higa	Jun. 22, '10	3° ±°			A2	N/A
Chr	K. Okano	Jun. 22, '10				ECN	J10-0173
Appr	M. Higa	Jun. 22, '10	Product family	59CF		Spec ref	Released
FCI				PLASTIC TAPE PACKAGED 0.5mm PITCH FPC CONNECTOR (DOWN SIDE CONTACT TYPE)		Rev.	
catalog no				59453		A	
				CUSTOMER		sheet 2 of 2	