

Porzellan-Apparateklammen 2


240-424 To 473

Porzellan-Apparateklammen zeichnen sich aus durch

- ♦ Nichtbrennbarkeit - Temperaturbeständig bis 900 °C
- ♦ Alterungsbeständigkeit - Termitenfestigkeit
- ♦ Korrosionsfreiheit - hohe Durchschlagsfestigkeit
- ♦ Chemische Beständigkeit
- ♦ Aufschraubbar




Technische Daten

Isoliertell: Porzellan KER DIN 40685
glasiert, KB > 600
Klemmkörper: Messing, verzinkt
Schraube: Serie 16: M 3,5 x 8,2 mm
Typ 301: M 3 x 5,2 mm
Stahl, verzinkt, chromatiert
Drahtschutz: Federstahl, rostfrei



240442

240450



• Nennspannung (V)	450	450
• Nennstrom nach VDE 0100 / 0700 (A)	32 / 16	32 / 16
• Klemmbereich ohne DS / mit DS (mm²)	10 / 4	10 / 4
• Gewicht (kg/100 Stck) / DS-Ausführung	2,480 / 2,491	3,835 / 3,851
• Verpackungseinheit Faltschachtel	200	100
• Nennquerschnitt (mm²) / Zulassungen	4 / VDE 0613	4 / VDE 0613



450
24 / 10
6 / 2,5
2,702 / 2,712
200
2,5 / VDE 0613



Technische Daten

- | | |
|--------------|---|
| Isolierteil: | Porzellan KER DIN 40685
glasiert, KB > 600 |
| Klemmkörper: | Messing, verzinkt |
| Schraube: | M 3 x 5,2 mm
Stahl, verzinkt, chromatiert |
| Drahtschutz: | Federstahl, rostfrei |

[illegible]


Porzellan-Apparateklammen

Porzellan-Apparateklammen zeichnen sich aus durch

- › Nichtbrennbarkeit - Temperaturbeständig bis 900 °C
- › Alterungsbeständigkeit - Termitenfestigkeit
- › Korrosionsfreiheit - hohe Durchschlagsfestigkeit
- › Chemische Beständigkeit
- › Aufschraubbar

Technische Daten

Isolierteil: Porzellan KER DIN 40685
glasiert, KB > 600
Klemmkörper: Messing, verzinkt
Schraube: M4 x 8,2 mm
als Serie BS: M 4 x 8,5 mm
Stahl, verzinkt, chromatiert
Drahtschutz: Federstahl, rostfrei






240461

240473

Serie 20 (BS)

Schwere Bauform



› Nennspannung (V)	450	450	450
› Nennstrom nach VDE 0100 / 0700 (A) - bei Serie (BS)	76 / 16 (25)	76 / 16 (25)	76 / 16 (25)
› Klemmbereich ohne DS / mit DS (mm²)	16 / 6	16 / 6	16 / 6
› Gewicht (kg/100 Stck) / DS-Ausführung	4,740 / 4,751	7,060 / 7,076	11,113 / 11,130
› Verpackungseinheit Faltschachtel	50	50	50
› Nennquerschnitt (mm²) / Zulassungen	10	10	10

Technische Änderungen vorbehalten

3/94

WITLED-LED-LEUCHTEN
Licht für alle Gelegenheiten
FARBIGES LEBENSSTÄNDIGKEIT
VIELFÄHRIGKEIT, LEBEN
FARBIGKEIT
LEBENSSTÄNDIGKEIT