超重量用双輪自在キャスター
HEAVY-DUTY SWIVEL CASTERS

RoHS10 CAD **K-100X** アルミニウム製

K-100X-N-100

特　徴　Feature

- 双輪のため回転性能と始動力が向上、また旋回部に特殊ベアリング方式を採用し、より旋回性能を向上させました。
- The double wheels improve turning and starting performance, and adoption of a special bearing system for the swivel parts improves swivel performance.

仕　様　●材　質：本体／アルミニウム合金（ADC）
フランジ／熱間圧延鋼板
車輪／ポリアミド（PA6／グレー色）
●表面仕上：電着塗装（黒色）
用　途　●大型・中型低速運搬台車
納　期　●標準品・・・納期お問合せください
備　考　●固定車もあります。お問合せください。
●ポリウレタン車（φ100・φ150）もあります。お問合せください。
●K-100X-N-50、65はお問合せください。

Specifications ●Material: Main body: Aluminum alloy (ADC)
Flange: Hot rolled steel plate
Wheels: Polyamide (PA6, gray)
●Finish: Electrodeposition (black)
Specific-use ●Large and medium-sized, low-speed flatbed pushcarts
Remarks ●Polyurethane wheels (φ100, φ150) also available. Contact us for details.
●Contact us for K-100X-N-50/65.





特注品のご案内
Custom-Made Product Information

固定車もあります
Fixed wheels are available

商品番号 Product No.	RoHS10	CAD	φD	H	L1×L1	P×P	L2	W	φd	R	許容荷重kN Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単　価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
K-100X-N-75	●	2D/3D	75	130	100×100	78×78	60	48	10.5	99	4.90	2,180	31435	¥14,000	4個～	¥13,580
K-100X-N-100	●	2D/3D	100	150	100×100	78×78	70	58	10.5	122	5.88	2,670	31436	¥16,000	4個～	¥15,520
K-100X-N-150	●	2D/3D	150	220	110×110	90×90	60	58	10.5	136	7.84	3,540	31656	¥21,000	5個～	¥20,370

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。　※大量のご注文は更にお安くなります。