


TOLERANCE		
OVER	UNDER	
	6	±0.3
6	18	±0.4
18	30	±0.5
30	50	±0.6
50	80	±0.8
80	120	±1.0
120	250	±1.2

注 記


- 1) 主用途
電線の固定及びグラウンディング
- 2) 部材構成
 - ①本体
材料 : PA66 (色調:ライトグレー)
UL 燃焼クラス : 94V-0
 - ②導電部
材料 : 銅 (t0.03mm)
- 3) 仕様
適応ねじ : 呼び径 3mm
適応束線径 : $\phi 2.7 \sim 3.5$ mm
- 4) 本図面は図番08008451の改定図面である。

Notes

- 1) Main application
Clamping and grounding for cable
- 2) Components
 - ①Body
Material : PA66 (Color:Light gray)
UL flame class : 94V-0
 - ②Conductive area
Material : Copper (t0.03mm)
- 3) Specification
Applicable screw : Nominal diameter 3mm
Applicable wire diameter : $\phi 2.7 \sim 3.5$ mm
- 4) This drawing is a revision of the drawing number 08008451.




②導電部範囲
Conductive areas



②導電部範囲
Conductive areas

参考図/REFERENCE FIGURE



					/								
REVISION		DATE		DESCRIPTION				DRAWN		APPROVED			
KITAGAWA INDUSTRIES CO.,LTD.					SIZE		A4		NAME		FG CLAMP FGクランプ		
					PROJECTION METHOD								
APPROVED		CHECKED		CHECKED		DRAWN		DESIGNED		PART No.		FGC-3	
12.3.27		12.3.27		12.3.26		12.3.26		91.3.23					
										SCALE		UNIT	
		森田		瀬戸		山崎		伊藤		1:1		mm	
										DRAWING No.		DA0033A-0A	