



K

重量用
キャスター

キャスター

双輪
キャスター

緩衝器付
キャスター

アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスター

モニター
アーム

レベル
アジャスター

ペダル
ロック

ステップ

スライド
レール

CASTERS WITH ADJUSTER

K-1090・K-90 アジャスター付キャスター

キャリマウント

CARRY MOUNTS



K-1090
ステンレス製

K-90
鉄製

特 徴 Feature

- 防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。
- ステンレス製で耐食性に優れています。(K-1090)
- Ground contact area for vibration-proof rubber is large so equipment stability is great.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (K-1090)

[K-1090]

仕 様 ●材 質

本体／ステンレス鋼板(SUS304)
車輪／ナイロン6
防振ゴム／耐油性ゴム

●表面仕上：電解研磨

用 途 ●食品機械・医療機械・計測機器・環境機器

納 期 ●標準品・・・納期お問合せ下さい

備 考 ●車輪は自在車です。

[K-90]

仕 様 ●材 質

本体／冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪／ナイロン6
防振ゴム／耐油性ゴム

●表面仕上

本体／亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

用 途 ●精密機械・事務機器・計測機器

納 期 ●標準品・・・納期お問合せ下さい

備 考 ●車輪は自在車です。

[K-1090]

Specifi- ● Material: Main body: Stainless steel
cations plate (SUS304)

Wheel: Nylon6

Vibration-proof rubber:

Oiliness-free rubber

● Finish: Electrolytic polishing

Specific- ● Food, medical, measuring and
use environment equipment

Remarks ● Wheel is a swivel type.

[K-90]

Specifi- ● Material: Main body: Cold rolled steel
cations plate (SPCC)

Wheel: Nylon6

Vibration-proof rubber:

Oiliness-free rubber


● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific- ● Precision, office and measuring
use equipment

Remarks ● Wheel is a swivel type.

レベル調整：調整穴にドライバーなどを差し込み左右に回すと防振ゴム台が上下します。



Level adjustment: Insert a screwdriver or similar tool into the adjustment opening, and turn to left or right to raise or lower the level of the rubber vibration isolator.



K-90-CM-100



K-1090-CM-60



※許容荷重は車輪部を示します。 ※ Allowable loads are given for the wheels.

商品番号 Product No.		RoHS		CAD		ΦD	H1		H2	H3	L1×W1	L2	W2	t		P	許容荷重kN Allowable load	製品質量(g) Mass	SUS				SPCC			
SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC		SUS	SPCC						SUS	SPCC				コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	数量 Quantity	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	数量 Quantity
K-1090-CM-60	K-90-CM-60	●	●	2D/3D	2D/3D	50	79	80	13	15	60×100	40	26	3	3.2	80	0.58	620	30975	¥14,000	¥13,580	4個～	30666	¥4,400	¥4,268	6個～
K-1090-CM-100	K-90-CM-100	●	●	2D/3D	3D	75	120	120	25	17	100×100	56	30	4.5	4.5	72	0.98	1,800	30976	¥22,000	¥21,340	4個～	30667	¥7,000	¥6,790	6個～
	K-90-CM-200C	●	●	2D/3D		75	128	25	20	110×110	60	64		6	80	1.96	2,400						30959	¥13,500	¥13,095	6個～

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。