



Beispiel

Bestellzeichen: AB 153412
Artikelnummer: 7083710
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074058874
E-Nummer:
Finland: 3435486
Dänemark: 8212003619
Schweden: 7083710
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:	
mm:		340	150	121	Schutzart (EN 60529): IP 66/67	
inch:		13.4	5.9	4.8	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07	
Materials:						
Material:		ABS			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Unterteilfarbe:		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja	
Deckelfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB	
		Rostfreier Stahl			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650	
Deckelschraubenmaterial:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			Zertifikate:	
					Gost R	
Temperatur Bereich:						
Kurzzeit:		-40 ... 80 °C				
Dauergebrauch:		-40 ... 60 °C				
Kurzzeit:		-40 ... 175 °F				
Dauergebrauch:		-40 ... 140 °F				
Zubehör:						
TM 1534		Montageplatte				
TRH 34		Tragschiene TS 35				
TRH 15		Tragschiene TS 35				
TF 28037		Befestigungslasche				
TH A		Plastik-Scharniere, grau				

EURONORD PC/ABS 340x150x101-121

