

ダブルスナッチロックハンドル

DOUBLE-SNATCH LOCK HANDLES



A-887
アルミニウム製

A-866-1L
アルミニウム製

特 徴 Feature

- ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。
- 扉の内外よりハンドル操作及び施錠が行なえます。
- アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続している為、自由に配置できます。
- Double-snatch lock durable construction.
- The handle operation and door locking/unlocking can be performed from the inside or outside.
- The outer handle is connected to the inner handle through a rod so the arrangement is free.

仕 様 ●材 質：ハンドル／アルミニウム合金(ADC)
ロック部／冷間圧延鋼板(SPCC)
●表面仕上：ハンドル／焼付塗装
(シルバーメタリック)
ロック部／亜鉛めっきクロメート処理
(MFZn-C)

●鍵 番 号：T0230

●付 属 品：キー2本

用 途 ●特装車・建設機械等のワンタッチドア

納 期 ●標準在庫品

備 考 ●ロッドは別売りです。

●ストライカーはC-1851-Sを推奨します。

詳細は1165ページをご参照ください。



●永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1367ページ)を塗布してください。

Speci- ●Material: Handle: Aluminum alloy (ADC)
fications Lock: Cold rolled steel plate (SPCC)
●Finish: Handle: Baked (silver metallic)
Lock: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

●Key No.: T0230

●Accessories: Two keys

Specific- ●One-touch doors for specially vehicles,
use construction equipment etc.


Remarks ●Rods are optional.

●Recommend to use the strikers

C-1851-S together. (See page 1165.)




●To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.




A-887

A-866-1L


キーNo.T0230
Key



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



取付け方法 Installation method



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
A-887	●	2D/3D	外部操作ハンドル Outer operating handle	2,200	03489	¥12,000	5個～ ¥11,520
A-866-1L	●	2D/3D	内部操作ハンドル Inner operating handle	2,231	03490	¥2,450	5個～ ¥2,352

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密 閉

平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

SNATCH HANDLES

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ