





型 名 Type Number	F4066
定 格 Rating	20A

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

基板加工例
Processing the printed board



プリント基板厚t 1.4~2.0
Printed board:t 1.4~2.0


●注文方法: 型番 (下表の型番を御参照下さい)

●Ordering Form: Type No. (See the type number in the following table)

仕様/Specifications.

部 番/Part No.	名 称/Part Name	材 質/Material	寸法/Size	規格/Standard	処理/Treatment
1	基板端子 Printed board terminal	黄 銅 Brass	板 厚 t 0.8	C2680R	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄 銅 Brass		C2700W	ニッケルメッキ Nickel-Plated

型 番/Type No.	納 入 さ れ る 物 / Product Delivered
F4066 C	基板端子 (M4用) のみ (ビスなし) / Printed board terminal (for M4) only (w/o screws)
F4066 C S	基板端子+M4×6L バインドビス組付 / Printed board terminal+M4×6L binding head screw attached




型 名 Type Number	F4069
定 格 Rating	20A

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

基板加工例
Processing the printed board



プリント基板厚t 1.4~2.0
Printed board:t 1.4~2.0

●注文方法: 型番 (下表の型番を御参照下さい)

●Ordering Form: Type No. (See the type number in the following table)

仕様/Specifications.

部 番/Part No.	名 称/Part Name	材 質/Material	寸法/Size	規格/Standard	処理/Treatment
1	基板端子 Printed board terminal	黄 銅 Brass	板 厚 t 0.8	C2680R	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄 銅 Brass		C2700W	ニッケルメッキ Nickel-Plated

型 番/Type No.	納 入 さ れ る 物 / Product Delivered
F4069 A	基板端子 (M3用) のみ (ビスなし) / Printed board terminal (for M3) only (w/o screws)
F4069 A S	基板端子+M3×6L バインドビス組付 / Printed board terminal+M3×6L binding head screw attached