



Beispiel

Bestellzeichen: ALN 163609
Artikelnummer: 7811310
Beschreibung: Gehäuse, Aluminium
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074016140
E-Nummer:
Finland: 3420053
Dänemark: 8212045732
Schweden: 2536329
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	360	160	90	Schutzart (EN 60529): IP 66/67/68
inch:	14.2	6.3	3.5	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				Zertifikate:
Material:	Aluminium			Underwriters Laboratories
Unterteilfarbe:	RAL 7001			Fimko
Deckelfarbe:	RAL 7001			UL Canada
Deckelschraubenmaterial:	Rostfreier Stahl			Gost R
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-50 ... 140 °C			
Dauergebrauch:	-50 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-60 ... 285 °F			
Dauergebrauch:	-60 ... 175 °F			
Zubehör:				
AM 1636	Montageplatte			
ARH 1636	Tragschiene TS 35			
MRS 28541	Befestigungslasche 2 St.			
PH A & AH A/B	Scharniersatz			

ALU 360x160x90

