


ISA-PLAN® - SMD Präzisionswiderstände / SMD precision resistors

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA		
Widerstandswerte	Resistance values	5 mOhm - 1 Ohm
Toleranz	Tolerance	0.5 %, 1 %, 2 %, 5 %
Temperaturkoeffizient(MANGANIN®)	Temperature coefficient (tcr)	< 50 ppm/K (20 °C to 60 °C)
Temperaturbereich	Applicable temperature range	-55 °C to +170 °C
Belastbarkeit	Load capacity	2 W
Innerer Wärmewiderstand (R_{thi})	Internal heat resistance (R_{thi})	< 25 K/W
Isolationsspannung	Dielectric withstanding voltage	200 V
Induktivität	Inductance	< 3 nH
Stabilität (Nennlast) Abweichung T_K = Kontaktstellentemperatur Stability (nominal load) deviation T_K = Terminal temperature		< 0.5 % nach/after 2000 h (T_K = 85 °C) < 1.0 % nach/after 2000 h (T_K = 120 °C)

MERKMALE / FEATURES


- 2 Watt Dauerleistung bei 120 °C
- 2 Watt permanent power at 120 °C
- Dauerströme bis 20 A (5 mOhm)
- Constant current up to 20 Amps (5 mOhm)
- Standard-Lötpadgeometrie (Baugröße 2512)
- Standard pad size (size 2512)
- Sehr hohe Pulsbelastbarkeit
- High pulse power rating
- Sehr gute Langzeitstabilität
- Excellent long term stability
- Bauteilemontage: Reflow-, und IR-Löten
- Mounting: reflow- and infrared soldering.






Bauform/Size 2512

APPLIKATIONEN / APPLICATION


- Messwiderstand für Leistungshybride
- Current sensor for power hybrid applications
- Steuergeräte in der Automobiltechnik
- Control systems for the automotive market
- Leistungsmodule
- Power modules
- Frequenzumrichter
- frequency converters
- Schaltnetzteile
- Switch mode power supplies



TK, Lastminderung und Langzeitstabilität / TCR, power derating and long term stability




Vorschlag für Leiterplatten Layout (Reflowlöten) Proposal for pcb-layout (reflow soldering)



Lötprofil Vorschlag / Recommended solder profile			
Reflow-, IR-löten			
Reflow, infrared soldering			
Temperatur	260 °C	255 °C	217 °C
Zeit (s)	peak	40	90
RoHS 2002/95/EG konform seit Produktstart. Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage: www.isabellenhuette.de RoHS 2002/95/EC compliance since product launch. For more information please visit our website: www.isabellenhuette.de			

GURTINFORMATIONEN TAPE & REEL INFORMATION	
Norm / Specification	DIN EN 60286-3
Gurtbreite / Tape width	12 mm
Anzahl Bauteile/Parts per reel	5000

BESTELLBEZEICHNUNG / ORDERING CODE		
SMS-R005-1.0		
Typ	Widerstandswert	Toleranz
Type	Resistance value	Tolerance
SMS	5 mOhm	1.0 %




Gewährleistung

Alle Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien den Käufer jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Warranty

All information regarding the suitability, workability and applicability of our products, all technical advice and other information are provided to the best of our knowledge and belief, but shall not discharge the buyer from his own examinations and tests.

Grenzkurve für maximale Pulsenergie bzw. Pulsleistung für Dauerbetrieb
Maximum puls energy resp. pulse power for continous operation



MIL. - STANDARD		
Parameters	Test Conditions	Specification
Maximum Temperature for full power operation	120 °C	120 °C
Working Temperature	-55 to 170 °C	-55 to 170 °C
Thermal Shock	MIL-STD-202 method 107E-B1	0.1 %
Overload	MIL-R-26E (5 times rated power, 5 sec)	0.2 %
Solderability	MIL-STD-202 method 208	> 95 % coverage
Resistance to Solvents	MIL-STD-202 method 215A, 2.1a, 2.1d	no damage
Low Temperature Storage and Operation	MIL-STD-26E	0.1 %
Resistance to Soldering Heat	MIL-STD-202 method 210B	0.1 %
Moisture Resistance	MIL-STD-202 method 106	0.1 %
Shock	MIL-STD-202 method 213B-A	0.2 %
Vibration, High Frequency	MIL-STD-202 method 204D-B	0.2 %
Life	MIL-STD-26E	0.2 %
Storage Life at Elevated Temperature	MIL-STD-202 method 108A-F	0.3 %
High Temperature Exposure	140 °C, 2000 h	0.2%
Current Noise	MIL-STD-202 method 308	0.01 %
Voltage Coefficient (%/V)	MIL-STD-202 method 309	linearity error less than 120dB
Resistance Temperature Characteristic	MIL-STD-202 method 304 (20-60°C)	<50 ppm/K
Thermal EMF	0 - 100 °C	2 µV/ °C max.
Frequency Characteristic	inductivity	< 3 nH