



İşleri halletmek üzere **tasarlandı**



BMP™ 51
LABEL MAKER

BMP™ 53
LABEL MAKER

✧ Bluetooth® teknolojisi ile

İşleri halletmek üzere **tasarlandı**

Hemen bulunduğunuz noktada açık, dayanıklı etiketlere ihtiyacınız olduğunda, size Brady'nin BMP™51 veya BMP™53 Etiketleme Cihazı gerekir. Elektrik ve datacom kurulumlarında, laboratuvar tanımlamalarında, tesisat ve güvenlik etiketle-melerinde size ihtiyaç duyduğunuz kaliteli yazdırma, kolay formatlandırma, uygun etiket boyutları ve taşınabilirliği sunar.

İşleri **DAHA HIZLI** halledin.

Sarf malzemelerini birkaç saniyede değiştirin. Sorunsuz ve kolayca takılan kartuşların içinde hem etiket malze-mesi, hem de ribon vardır!

Otomatik etiket formatlama. Kartuşlarda, etiketinizin doğru şekilde nasıl formatlandırılacağını yazıcıya söyleyen akıllı hücre teknolojisini kullanılmaktadır. Sizin tek yapmanız gereken bir kartuş takmaktır; geri kalanını yazıcı kalibre eder.

Hızlı yazdırma. Saniyede 25,4 mm yazdırır; yani etiket yazdırmak için artık uzun süre beklemeniz gerekmez.

Dayanıklı yerleşik kesici. Her türlü malzemeyi kolayca kesebilen ve hatta siz ihtiyaç duyana kadar etiketi tutan, kendini temizleyebilen bir kesici bulunur.



İşleri **DAHA KOLAY** halledin.

Taşınabilirliği sağlayan pil seçenekleri. AC güç kayna-ğıyla, AA pillerle ya da sadece tek değiştirmede 3.000'den fazla etiketi yazdırabilmenizi sağlayan şarj edilebilir Li-Ion pil ile kullanabilirsiniz.

Kablosuz çalışabilme özelliği. Yerleşik Bluetooth® teknolo-jisi ve isteğe bağlı Wi-Fi kartı, kablosuz yazdırma seçenekleri sunar.

Güçlü yazılım. LabelMark™ Yazılımı ile yazıcınızdan şunları yazdırabilirsiniz: barkod sembolojileri, saat/tarih, dışardan alınan grafikler, otomatik seri hazırlama ve daha bir çok özellik.

Sürekli ve kesik etiket malzemeleri. Tel, kablo, pano ya da cihaz, neyi etiketlemeniz gerekirse gereksin, bunu bu tek yazıcıyla yapabilirsiniz. Arasından seçim yapabileceğiniz 20 materyal türü ve 130'dan fazla etiket çeşidi bulunur.

38,10 mm genişliğine varan etiketler. Belirli bir mesafeden kolayca görülebilen büyük etiketler (ya da 1 metreye varan uzunluklarda sürekli etiketler!) oluşturabilirsiniz.

Mıknatıs. Yazıcınızı kullanıma hazır bulundurmak, pano kapı-larına, metal merdivenlere ya da tüm diğer metal yüzeylere tutturmak için mıknatısı kullanabilirsiniz.


İşleri **GÜVENLE** halledin.

Uzun süre dayanacak etiketleme yapın. Etiketlerimiz solmaz, bozulmaz ya da düşmez, dolayısıyla bir şeyi tek bir kez etiketlemeniz yeterlidir.

Güvenebileceğiniz, dayanıklı bir yazıcı. Bu yazıcı her türlü çetin ortamda, sıcaklıkta çalışmayı sürdürebilir ve düş-melere karşı test edilmiş, dayanıklı bir yapıya sahiptir.

UYGULAMALAR

Elektrik Etiketlemeleri



Kendinden Laminasyonlu Kablo İşaretlemeleri



Bağlantı Noktaları ve Klemens İşaretleme



PermaSleeve® İle Daralan Makaronlar




Kontrol Panosu ve Elektrik Panosu Etiketleri

Ses ve DataCom Etiketlemeleri



Bayrak Etiketler



Patch Panel Etiketleri



Faceplate ve Priz Etiketleri




Kendinden Laminasyonlu Kablo İşaretlemeleri

Laboratuvar Etiketlemeleri



Soğuk Vial veTüp Etiketleri



Lam Etiketleri



Doku Kasedi Etiketleri



Santrifüj ve PCR Tüpü Etiketleri

Ürün Etiketlemeleri



Pütürlü Yüzey Etiketleri



Çıkarılmaya Çalışıldığında Parçalanan Garanti Etiketleri



Ürün Etiketleri

Facility & Safety ID



**İç Mekan / Dış Mekan özellikli
Tesisat ve Emniyet Etiketleri**

TEKNİK ÖZELLİKLER



	BMP51	BMP53
Yazdırma Teknolojisi	Termal Transfer	
Yazdırma Çözünürlüğü	300 dpi	
Yazdırma Hızı	25,4 mm / sn.	
Renk Kapasitesi	Tek Renkli Yazdırma	
Günlük Maks. Etiket	250 etiket / gün	
Klavye	Tam özellikli QWERTY klavye	Yok
Taşınabilirlik	Yes	
Ağırlık	1,400 kg	1,278 kg
Güç Kaynağı	Lityum İyon Pil ve AC Elektrik	
PC Bağlantısı	USB	
Cihaz Üzerinden Yazdırma	Evet	Hayır
Bağlantı Seçenekleri	USB, Bluetooth ve isteğe bağlı olarak Ethernet, WiFi	
Sürekli ya da Kesik Etiketler	Sürekli ve Kesik Etiketler	
Desteklenen Materyaller	130'dan Fazla Farklı Materyal	
Bant Genişlikleri	Sürekli etiketlerde 9,53 ila 38,00 mm arası genişlik. Çeşitli Kesik Etiketler.	
Maks. Etiket Genişliği	38,00 mm	
Maks. Yazdırma Genişliği	36,00 mm	
Etiket Rulosu Uzunluğu	En fazla 7,62 m	
Metin Boyutları	4 - 196 punto	
Çok Satırlı Yazdırma	Evet	
Farklı Açılarda Yazdırma	Evet	
Seri Oluşturma	Evet	
Barkod	Evet	
Garanti	1 Yıl Sınırlı Garanti dahil	

Sipariş Referansı	Açıklama
BMP51 PRINTER KIT EU	Pil Takımı ve AC Adaptörü/Pil Şarj Cihazı ile birlikte BMP51 yazıcı
BMP53 PRINTER KIT EU	Pil Takımı ve AC Adaptörü/Pil Şarj Cihazı ile birlikte BMP53 yazıcı
BMP51 PRINTER KIT EU-LM	Pil Takımı ve AC Adaptörü/Pil Şarj Cihazı ile birlikte BMP51 yazıcı ve Labelmark
BMP53 PRINTER KIT EU-LM	Pil Takımı ve AC Adaptörü/Pil Şarj Cihazı ile birlikte BMP53 yazıcı ve Labelmark
BMP51 PRINTER KIT UK	Pil Takımı ve AC Adaptörü/Pil Şarj Cihazı ile birlikte BMP51 yazıcı (İNG)
BMP53 PRINTER KIT UK	Pil Takımı ve AC Adaptörü/Pil Şarj Cihazı ile birlikte BMP53 yazıcı (İNG)
BMP51 PRINTER KIT UK-LM	Pil Takımı ve AC Adaptörü/Pil Şarj Cihazı ile birlikte BMP51 yazıcı (İNG) ve Labelmark
BMP53 PRINTER KIT UK-LM	Pil Takımı ve AC Adaptörü/Pil Şarj Cihazı ile birlikte BMP53 yazıcı (İNG) ve Labelmark

Yazıcı sert bir taşıma çantası, Şarj edilebilir Li-on Pil ve AC Adaptörü, USB Kablosu, Sürücü CD'si, Ürün CD'si, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, MC-1500-595-WT-BK etiket ile birlikte verilir.

AKSESUARLAR

Etiket hazırlama işlemini hızlandırmaya yönelik çeşitli aksesuarlarımız mevcuttur:

- Yazıcıyı pano kapılarına, metal merdivenlere ya da herhangi metal bir yüzeye iştirmek için mıknatıs
- Li-Ion Pil sadece tek değiştirmede 3.000'den fazla etiket yazdırabilmenizi sağlar
- Kablosuz, Ethernet, USB veya Bluetooth seçenekleri, size yazıcınızı istediğiniz şekilde ağa bağlayabilme esnekliğini sağlar

Sipariş Referansı	Açıklama
UBP-Li-Ion-AC-EUR	Üniversal AC Adaptörü/Pil Şarj Cihazı ile birlikte Li-Ion Pil Takımı (AB)
UBP-Li-Ion-AC-UK	Üniversal AC Adaptörü/Pil Şarj Cihazı ile birlikte Li-Ion Pil Takımı (İNG)
UBP-Li-Ion-AC-120V	Üniversal AC Adaptörü/Pil Şarj Cihazı ile birlikte Li-Ion Pil Takımı (ABD)
M50-MAGNET	BMP50 Mıknatıs Aksesuarı
M50-HC	BMP50 Sert Taşıma Çantası
M50-USB CABLE	BMP50 USB Kablosu
BMP-UBP 12V	Üniversal Li-Ion Pil Takımı
NET-BT	BMP50 Bluetooth Ağ Kartı
NET-WIFI	BMP50 Bluetooth/WIFI Ağ Kartı
NET-LAN	BMP50 LAN Ağ Kartı
NET- BT-WIFI-LAN	BMP50 Bluetooth/WIFI/LAN Ağ Kartı
M50-71-AC-BC-EU	BMP50/71- AC Adaptörü/ Pil Şarj Cihazı (AB)
M50-71-AC-BC-UK	BMP50/71- AC Adaptörü/ Pil Şarj Cihazı (İNG)
M50-71-AC-BC-120V	BMP50/71- AC Adaptörü/ Pil Şarj Cihazı (ABD)
M50-BATT-TRAY	BMP50 8 AA pil için Pil Taşıyıcısı
LabelMark™ 5 Standard	LabelMark™ 5 Standard Etiketleme Yazılımı



Brady Mobile Yazılımı

Android™ telefonunuzu kullanarak etiketler oluşturun, düzenleyin ve yazdırın.

İşte “Brady Mobile”: kablosuz ortamda etiket hazırlamayı sağlayan ilk Brady uygulaması. Hızlı ve kolay bir şekilde etiketlemeye anında erişim sağlamak için tek yapmanız gereken, Brady Mobile App'i Android Akıllı telefonunuza indirmektir. Dizüstü bilgisayar ya da başka bir cihaz taşımanız gerekmez!

Brady Mobile ile Android Akıllı telefonunuzu şunlar için kullanabilirsiniz:

- Sıfırdan etiket tasarlama
- Mevcut bir etiketi düzenleme
- Etiket şablonları oluşturma ve bunları düzenleme
- Bluetooth® teknolojisini kullanarak, BMP™51 veya BMP™53 cihazınızla yazdırma

Microsoft Excel® dosyalarını dışarıdan alın

Mevcut verilerden etiketler oluşturmak için Microsoft Excel'i kullanmak ister misiniz? Öyleyse, tek yapmanız gereken, verilerinizi Excel'den Brady Mobile App'e yüklemektir. Ne zaman ihtiyaç duyarsanız, etiketleri kablosuz olarak mobil cihazınızdan yazdırabilirsiniz.

Etiket dosyalarını mobil cihazınıza kaydedin

App'de oluşturacağınız her türlü dosya ya da etiket şablonu, gelecekte hızlı ve kolayca etiket hazırlamak üzere mobil cihazınıza kaydedilebilir.

Barkodlama, simgeler ve piktogramlar

Brady Mobile App barkodlama özelliğine sahiptir ve ayrıca etiket dosyalarınıza ekleyebileceğiniz yüzlerce simge ve piktogram içerir.

Otomatik güncellemeler (Yazılım yükseltme maliyeti olmadan!)

Brady Mobile App, kullanılabilecek yeni etiket türleri, yazıcılar ve materyaller geldikçe otomatik olarak güncellenir.



Brady Mobile App'de şu etiket türleri vardır:

- Genel Tanımlama ve Barkod Etiketleri
- Bağlantı Noktası ve Klemens
- BIX Kutuları
- Patch Panel
- 110 Blokları
- Kablo Etiketleri
- Bayrak Etiketler
- 66 Blokları



Uygulamayı indirmek için:

Android Akıllı telefonunuzda Android Market'ı açın. “Brady Mobile” olarak arama yapın ve app'i indirin. Brady Mobile App Android işletim sistemi Versiyon 2.2 veya üzerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır.



Android Market'a gitmek için bu QR kodunu tarayın ve “Brady Mobile” olarak arama yapın.

Microsoft Excel, Microsoft Corporation'ın kayıtlı ticari markasıdır.
Android Google Inc'in ticari markasıdır.



LabelMark™ Etiketleme Yazılımı

Brady'nin LabelMark™ etiketleme yazılımı, Demirbaş Tanımlama, Ürün Etiketleme, Telekom/Datacom Etiketleme, Kablo Etiketleme ve diğer işler için kolayca etiketler tasarlayabilmenizi, düzenleyebilenizi ve yazdırabilmenizi sağlar. Microsoft® office, Autocad® uygulamaları ve diğer uygulamalarla tam olarak entegre olur.

You can download more detailed information on our LabelMark Labelling Software on www.bradyeurope.com.

İşleri kendi yönteminizle halledin

Kablosuz, Ethernet, USB veya Bluetooth seçenekleri

BMP™51/BMP™53 Etiketleme Cihazında sadece Android Akıllı telefonunuzdaki Brady Mobile App ile çalışabilen, Bluetooth etkin bir ağ kartı bulunur.

Brady BMP™53 Etiketleme Cihazınızı ağa bağlamak üzere kullanılabilen ve fiziksel olarak birden fazla PC'ye bağlamadan, hızlıca ve kolayca BMP™51/BMP™53 Etiketleme Cihazına yazdırmayı sağlayan ilave seçenekler de vardır. Bu da size yazıcınızı istediğiniz şekilde ağa bağlayabilme esnekliğini sunar.



Ağ Kartı Seçenekleri:

- Sadece Ethernet
- WiFi + Bluetooth
- WiFi + Bluetooth + Ethernet



Sorunsuz Kartuşlar

“Sıkışma önleme” teknolojisi ile kolayca takılan kartuşlar.

- Tak ve Yazdır: çabucak takılan kartuşlar sayesinde, ribonu ve etiketleri tek bir hızlı adımda değiştirebilirsiniz. Kilitleme mekanizması etiketlerin kartuşa doğru geri çekilmesini önler.

Şerit ve etiket malzemeleri: hepsi TEK kartuşta!

- Tek basit bir adımda ribonu ve malzemeyi birlikte takın ya da çıkarın.
- Etiketlerinize uygun doğru ribon bulmak için endişelenmeye gerek yok.
- Ribon ve etiket aynı anda tükenir (daha az atık!)



Biliyor muydunuz?

BMPTM 51/53 Etiketleme Cihazında etiket tutma özelliği vardır. Kestikten sonra bile etiketleriniz yazıcının kesicisinde kalır. Mıknatıs aksesuarı ve Brady'nin Mobile App'i ile de bir araya geldiğinde, “iş başında” etiketleme gereksinimleriniz için size en uygun çözümü sunar.

Ses ve Datacom, Elektrik, Ürün, Ortam ve Güvenlik Tanımlama Materyalleri


B No.	Malzeme Türü	Açıklama	Sıcaklık Aralıkları	Kurum Onayları
B-109	Polietilen	Çapraz laminasyonlu polietilen yırtılmaya karşı son derece dirençlidir ve soğuk havada mükemmel performans gösterir	-40°C ila 80°C	RoHS
B-342	PermaSleeve® PS Isıya Daralan Makaronu	Isıyla 3:1 oranında daralan kablo etiketleme makaronu. Tanımlama ve koruma amacıyla kablonun çevresini rahatça sarar. Solmaya karşı dirençlidir ve alevlenmeyi geciktirir. Makaronlar yalıtım malzemesine ve fiziksel özelliğe ilişkin şu teknik özelliklere uygundur: SAE-AMS-DTL23053/5C (Sınıf 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, RoHS Uyumlu. ASTM E162, ASTM E662 uyarınca test edilmiştir.	-55°C ila 135°C	UL, RoHS
B-351	Sökülmeye Çalışıldı-ğında Parçalanın Vinil Etiket	Mat cilalı ve kalıcı yapışkanlı beyaz vinil malzeme. Müdahaleye dayanıklı malzeme, ürüne müdahale edildiğini göstermek ve etiketin tek seferde sökülmesini önlemek üzere parçalanır. Malzeme hassas olduğundan, taşıyıcısından çıkarırken dikkatli olunmalıdır. Garanti ve güvenlik etiketi olarak kullanılır	-40°C ila 80°C	RoHS
B-412	Polipropilen	Kalın polipropilen Patch Panel tanımlamalarında kullanılır. Baskının okunabilirliği ve gerilme direnci yüksektir	-40°C ila 100°C	RoHS
B-422	Polyester Etiket	Pürüzlü yüzey uygulamaları için 2 mil (mil: inçin binde biri) yapışkanlı olan, parlak cilalı, beyaz etiket. Çözücü maddelere karşı dayanıklı olmak üzere tasarlanmıştır. Solar panel üretiminde sıklıkla kullanılan yüzeyler için UL tanımlıdır. Ayrıca, komponent etiketlemede, bağlantı bloğu ve patch panel etiketlerinde ve demirbaş ve envanter takibinde de kullanılır.	-40°C ila 100°C	UL, CSA, RoHS
B-427	Kendinden Laminasyonlu Vinil Etiket	Brady'nin en popüler kablo işaretleyicisidir. Kendinden laminasyonlu vinilde, işaretleyicinin etrafını sarmak üzere şeffaf bir laminasyon kısmı ve beyaz yazdırılabilir bir alan bulunur. Şeffaf kısım, baskıyı korumak üzere üst laminasyon görevini görür. Aşınmaya, çözücü maddelere, suya, yağa ve kire karşı üstün bir direnç gösterir.	-80°C ila 70°C	UL, RoHS
B-428	Metalize Polyester Etiket	Solvent ve çeşitli sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. İsim levhası kalitesinde ve metal görünümü cilası ile parça etiketleme uygulamaları için mükemmeldir. Termal transferle yazdırılabilir, mat cilalı, metalize polyester.	-40°C ila 120°C	UL, CSA, AGA, RoHS
B-483	Ultra Agresif Yapışkanlı Polyester Etiket	Parlak cilalı ve agresif yapışkanlı, beyaz polyesterden termal transferli etiket. Toz boya ile kaplı ve düşük enerjili yüzey uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.	-40°C ila 120°C	UL, CSA, RoHS
B-498	Sökülüp Tekrar Yapıştırılabilen Vinil Bez Etiket	Kablo ve komponent işaretlemesi için yeniden yapıştırılabilir vinil-kumaş etiket. Yapışkan ve kumaş desteği mükemmel bir tutuş gücü verirken, kolayca yeniden yapıştırılabilmesini ve çıkarılabilmesini sağlar.	-80°C ila 80°C	UL, RoHS
B-499	Naylon- Kumaş Etiket	Kalıcı yapışkanlı naylon kumaş karışımı, ısı, soğuk, yağ ve kir olan ortamlarda etiketlemeye olanak sağlar. Kablo işaretlemesi, elektronik komponent işaretlemesi, laboratuarda vial tanımlamaları ve genel etiketleme için idealdir.	-196°C ila 90°C	UL, CSA, HF, RoHS
B-584	Reflektif Vinil Etiket	Reflektif özelliği sayesinde, malzeme az ışıklı ortamlarda kullanılmak için idealdir.	-40°C ila 82°C	RoHS
B-595	İç Mekan/Dış Mekan için Vinil Bant	En agresif yapıştırıcımızın kullandığı, dayanıklı vinil. Düzensiz, kavisli, pürüzlü ve oldukça dokulu yüzeyler (boyalı çürük briketler, yamuk ahşaplar, dokulu plastikler, kağıt gömleli borular, toz boya ile kaplı yüzeyler) için uygundur. Ayrıca, diğer etiketlerin zor yapıştığı yüzeylere (PVC borular, hava üflemleri şekillendirilmiş ekipman muhafazaları, ABS plastikler, geri dönüştürülmüş plastikler) de yapışır.	-40°C ila 82°C	RoHS

Laboratuvar Tanımlama Malzemeleri

B No.	Malzeme Türü	Açıklama	Sıcaklık Aralıkları	Kurum Onayları
B-425	Polipropilen Etiket	Çözücü maddelere karşı mükemmel direnç gösteren mat beyaz polipropilen etiket.	-70°C ila 100°C	UL, CSA, RoHS
B-427	Kendinden Laminasyonlu Vinil Etiket	Kendinden laminasyonlu vinil etiketlerde, basılmış açıklama yazısının etrafını sarmak üzere şeffaf bir "kuyruğu" bulunur. Kuyruk, baskıyı donduruculardan ve sıvı azot sıcaklıklarından korumak üzere üst laminasyon görevini görür. Küçük ve büyük strawlara ve laboratuvar tüplerine uyacak şekilde hazır boyutludur.	-80°C ila 70°C	UL, RoHS
B-432	Polyester Etiket	Kalıcı akrilik bazlı yapışkanlı şeffaf polyester; çok çeşitli çözücü maddelere karşı dayanıklıdır ve çeşitli yüzeylere uygulanabilir.	-40°C ila 100°C	UL, CSA, RoHS
B-461	Kendinden Laminasyonlu Polyester Etiket	Beyaz termal transferle yazdırılabilir bir alanı olan ve kendinden laminasyonlu şeffaf bir kuyruğu bulunan polyester etiket. Sıvı azot ve otoklav uygulamaları da dahil olmak üzere, genel laboratuvar ortamlarında iyi performans gösterir. Çözücü maddelere karşı iyi direnç gösterir; tüp ve vial tanımlamalarında kullanılmak içindir.	-196°C ila 130°C	RoHS
B-481	StainerBondz™ Polyester Etiket	Lam boyama işleminde sıkça kullanılan xylene ve diğer kimyasallara maruz kaldığında direnç gösteren şeffaf polyester.	-80°C ila 130°C	RoHS
B-482	Polyester Etiket	Kalıcı akrilik bazlı yapışkana sahip, mat beyaz polyester etiket.	up ila 35°C	RoHS
B-488	Mat Beyaz Polyester Etiket	Orta düzeyde kimyasal dirence sahip polyester etiket. Kısa süreli xylene maruziyetine, DMSO ve etil alkole karşı dirençlidir. Temel lam tanımlaması için kullanılabilir.	-80°C ila 120°C	UL, CSA
B-490	FreezerBondz™ Polyester Etiket	Kendi üzerine en az 3 mm dolandığında, donmuş veya oda sıcaklığındaki viallere ve tüplere uygulanabilir. Ayrıca, düz donmuş yüzeyleri etiketlemek için de idealdir. Sıvı azotta veya dondurucularda saklanabilir ve otoklavlara ve sıcak su banyolarına dayanıklıdır.	-196°C ila 120°C	RoHS
B-492	FreezerBondz™ II Polyester Etiket	Kendi üzerine dolanması gerekmeden, buzlu, donmuş veya oda sıcaklığındaki viallere ve tüplere uygulanabilir. Dar raflara ve santrifüjlere sığabilecek şekilde son derece incedir. Sıvı azotta veya dondurucularda saklanabilir ve otoklavlara ve sıcak su banyolarına dayanıklıdır.	-196°C ila 120°C	RoHS
B-498	Sökülüp Tekrar Yapıştırılabilen Vinil Bez Etiket	İşlem sonrası doku kasetlerinin yeniden tanımlanması ya da etiketin sökülmesi gereken diğer uygulamalar için, yeniden yapıştırılabilir vinil bez etiket.	-40°C ila 80°C	UL, RoHS
B-499	Naylon Kumaş Etiket	Kolay kullanım için kalın bir yapıya sahip, fakat oldukça uyumlu naylon kumaş malzeme. Sıvı azot veya dondurucu sıcaklıklarında polipropilen üzerinde kullanılabilir ve otoklavlara dayanıklıdır. Otoklav işleminde kullanıldığında sıcaklık aralığı 121°C'a çıkar.	-196°C ila 90°C	UL, HF, CSA, RoHS

Brady Uygulama Kitleri

Brady Uygulama Kitleriyle işleri daha az maliyetle halledin.



Voice / Data İletişimi Uygulama Kiti

Voice/data etiketlemelerinize başlamak için ihtiyacınız olan her şey.

BMP51: Parça numarası 710928 (AB) veya 710929 (ING) • **BMP53:** Parça numarası 710937 (AB) veya 710938 (ING), şunları içerir:

- Sert çantasıyla BMP™51 veya BMP™53 Yazıcı, USB kablosu ve AC Adaptörü/Pil Şarj Cihazı ile birlikte Li-Ion Pil Takımı
- Mıknatıs Aksesuarı
- Brady LabelMark™ 5 Yazılımı
- Kendinden laminasyonlu kablo işaretleyicileri (M-18-427)
- Bağlantı noktası, faceplate ve genel tanımlama etiketleri (MC-375-422)
- Genel tanımlama etiketleri (MC-1500-595-WT-BK)



Elektrik Uygulama Kiti

Bu kitte çok çeşitli kablo işaretleme malzemesi bulunur.

BMP51: Parça numarası 710930 (AB) veya 710931 (ING) • **BMP53:** Parça numarası 710939 (AB) veya 710940 (ING), şunları içerir:

- Sert çantasıyla BMP™51 veya BMP™53 Yazıcı, USB kablosu ve AC Adaptörü/Pil Şarj Cihazı ile birlikte Li-Ion Pil Takımı
- Mıknatıs Aksesuarı
- Brady LabelMark™ 5 Yazılımı
- Kablo İşaretleme Etiketleri (M-132-499)
- Kendinden laminasyonlu kablo etiketleri (M-115-427)
- Genel tanımlama etiketleri (MC-1500-595-WT-BK)



Laboratuvar Tanımlaması Uygulama Kiti

Laboratuvarınızdaki numunelerin tam ve doğru şekilde tanımlanmasını ve izlenmesini sağlar.

BMP51: Parça numarası 710932 (AB) veya 710933 (ING) • **BMP53:** Parça numarası 710941 (AB) veya 710942 (ING), şunları içerir:

- Sert çantasıyla BMP™51 veya BMP™53 Yazıcı, USB kablosu ve AC Adaptörü/Pil Şarj Cihazı ile birlikte Li-Ion Pil Takımı
- Brady LabelMark™ 5 Yazılımı
- Vial ve tüp etiketleri (M-122-461)
- Mikrotiter plaka etiketleri (M-131-499)
- Genel tanımlama etiketleri (MC-1500-595-WT-BK)



www.bradyeurope.com/BMP51 adresinden, içinde malzemelerle ilgili bilgiler ve parça numaraları bulunan online kataloğumuza bakın



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY Afrika
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, BAE
Tel. +971 4 881 2524
Faks +971 4 881 3183

BRADY Almanya
Büchenhöfe 2
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Faks +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Belçika
Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, Belçika
Tel. +32 (0) 52 45 78 11
Faks +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Danimarka
Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Faks +45 66 14 44 50

BRADY Fransa
Parc EURO CIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 76 94 48
Faks +33 (0) 3 20 76 76 06

BRADY İngiltere ve İrlanda
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, İngiltere
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Faks +44 (0) 1295 228 100

BRADY İspanya ve Portekiz
Calle Aragón 271
08007 Barcelona, İspanya
Tel. +34 900 902 993
Faks +34 900 902 994

BRADY İsveç
Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Faks +46 (0) 8 590 818 68

BRADY İtalya
Via Pitagora 18
20128 Milano
Tel. +39 02 26 00 00 22
Faks +39 02 25 75 351

BRADY Macaristan
Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Faks +36 23 500 276

BRADY Norveç
Lerstadveien 506
6018 Ålesund
Tel. +47 70 13 40 00
Faks +47 70 13 40 01

BRADY Orta Doğu Ser.Böl.
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, BAE
Tel. +971 4881 2524
Faks +971 4881 3183

Brady Orta ve Doğu Avrupa
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava, Slovakia
Tel. +421 2 3300 4800
Faks +421 2 3300 4801

BRADY Türkiye
Selvili Sok. No: 3/4
4. Levent İstanbul 34330
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Faks +90 212 270 83 19

BRADY DÜNYA GENELİ

ABD 1-800-537-8791
Avustralya 612-8717-6300
Brezilya 55-11-3686-4720
Çin (Beijing) 86-10-6788-7799
Çin (Şangay) 86-21-6886-3666
Çin (Wuxi) 86-510-528-2222
Filipinler 63-2-658-2077
Hong Kong 852-2359-3149
Japonya 81-45-461-3600
Kanada 1-800-263-6179
Kore 82-31-451-6600
Latin Amerika 1-414-540-5560
Malezya 60-4-646-2700
Meksika 525-399-6963
Singapur 65-6477-7261
Tayvan 886-3-327-7788
Tayland 66-2-793-9200
Yeni Zelanda 61-2-8717-2200

Distribütörünüz