

# 密閉用ハンドル

## HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

FA-1919  
ステンレス製

FA-1919-1



FA-1919-4

クレモン

ローラー  
締り特装密閉  
ハンドルフリーザー  
密閉平面  
スイング平面  
ハンドルポップ  
ハンドルリフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドルL型  
ハンドルT型  
ハンドル丸型  
小型

押ボタン



取手

つまみ

止め金  
ロッド棒ジョイント  
リンク

ワイヤ

FREEZER AIRTIGHT HANDLES



商品番号 Product No.	RoHS 10 CAD	(L <sub>1</sub> )	(L <sub>2</sub> )	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	(L <sub>s</sub> )	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	(W <sub>3</sub> )	(H <sub>1</sub> )	(H <sub>2</sub> )	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	(P <sub>3</sub> )	P <sub>4</sub>	M	調整範囲 Adjusting range	(L <sub>s</sub> )位置上の 参考使用荷重F Load F at(L <sub>s</sub> ) position (reference)	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
																					数量 Quantity	単価 Price		
FA-1919-1	2D/3D	260	190	60	30	60	60	80	25	60	36	7	3	40	56	40	10	M5	26~37	784	765	60163	¥5,700	5個~ ¥5,472
FA-1919-2	2D/3D	230	160	60	30	60	60	80	22	54	33	7	3	40	56	40	10	M5	26~37	686	585	60164	¥4,900	5個~ ¥4,704
FA-1919-3	2D/3D	185	130	49	25	45	49	70	19	46	28	6	2.5	32	50	29	8	M4	22~29	588	360	60165	¥4,200	5個~ ¥4,032
FA-1919-4	2D/3D	150	100	49	25	40	49	70	16	40	26	6	2.5	32	50	24	8	M4	22~29	343	290	60166	¥4,000	5個~ ¥3,840

※参考使用荷重Fは静荷重負荷による変形発生時の1/2とする。※Load F is 1/2 when deformation by static load occurs.

※大量のご注文は更にお安くなります。

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。