


767R**Gerätestecker****Gerätestecker 70°, 16 A, mit Schutzkontakt, Rastmontage, Rastmaß 1,6 und 2,0 mm****Mains appliance plug 70°, 16 A, with earthing contact, self-locking mount size 1,6 and 2,0 mm****Beschreibung / Description**

Wahlweise mit Schraubanschluss oder
Steckanschluss 4,8 mm / 6,3 mm

Available with screw terminals or wrap
connection 4,8 mm / 6,3 mm

Technische Daten / Specification

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-2-2, Normblatt C 20
Anschlüsse / Type of terminals	siehe oben / see above
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / Fe
Kontaktträger / Carrying parts	Polypropylen V2 / Polypropylene V2
Gehäuse / Cover	Polypropylen V2 / Polypropylene V2

Abmessungen / Dimension