

## Signalleuchten mit integrierter Glimmlampe - 10 mm, Blende rund, 230 V, Blende transparent

**1.69.527.104/1002**



### Approbationen

VDE

VDE T85° (nur Versionen mit Glimmlampe)

### Allgemein

Blendenform	rund
Blendenfarbe	transparent farblos
Bunddurchmesser	12,5

### Einbaumaße

Bauhöhe	1,2 mm
Einbautiefe	32 mm
Einbauöffnung	10 mm

### Mechanischer Aufbau

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Anschlüsse	Löt-/ Steckanschluss für 2,8 x 0,8 mm
Lampenfassung	nein
Leuchtmittel	Glimmlampe


### Elektrische Kennwerte

Grenzwert Spannung max.	230 V
-------------------------	-------

### Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	2,5 g

### Einbauöffnung



08.02.2012

