





Steckkraft mit Buchse $\leq 7 \text{ N}$
Ziehkraft mit Buchse $\geq 4 \text{ N}$



für Kabel:

Anschluß

Gr.	Type	ϕd_1 max.	ϕd_2 max.	ϕd_3 max.	ϕd_4 max.	ϕd_5	ϕd_6	ϕd_7	ϕd_8
1	RG 178 B/U; RG 196 A/U	2,1	1,38	0,91	0,30	1,1	1,7	2,25	3,2
2	RG 188 A/U	2,8	2,24	1,67	0,51	1,6	2,6	3,2	3,8
5	K 02252 d	3,05	2,5	1,55	0,51	1,6	2,6	3,6	4,3

Anmerkung: In der 12-stelligen Best.-Nr. ist mit der 11-ten Zahl die Kabelgruppe „1-5“ und mit der 12-ten Zahl die Oberfläche „1“ gleich Ind.-Aus-führung oder „2“ gleich VG - Ausführung angegeben.

				Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Modell Nr.	Crimpsechskant: Kabelgr. 1 SW 2,67 " 2 SW 3,25 " 5 SW 3,65	
f	Anpassung an DIN 41626	14.8.95	P. Sch	Tag	Name	Benennung:	Maßstab
e	DIN Nr. korrigiert	2.8.94	RSC	Bearb.	20.5.85	Winkelstecker DIN 41 626 Teil 2	5:1
d	$\phi 5,1^{+0,05}_{-0,05} \rightarrow \phi 5,2^{+0,05}_{-0,05}$	20.4.94	RL	Gepr.	20.05.85		
c	4,75 in 4,77 gda min. 2,22 hinzu	10.12.94	I.S.	Norm.			
b	Kabelgruppe 1 u. 5 nachgetragen	17.11.87				Zeichnung Nr.:	
a	neu überarbeitet	5.12.85	E. S.			228.53.1425.4	
Buch- stabe	Änderung	Tag	Name	Postfach 13 • Hauptstraße 52 7821 Eisenbach/Hochschwarzwald			Ersatz für: