

EURONORD ALN 316018



Beispiel

Bestellzeichen: ALN 316018
Artikelnummer: 7811480
Beschreibung: Gehäuse, Aluminium
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074016263
E-Nummer:
 Finland: 3420008
 Dänemark: 8212045868
 Schweden: 7811480
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	600	310	180	Schutzart (EN 60529): IP 66/67/68
inch:	23.6	12.2	7.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Material: Aluminium				Zertifikate:
Unterteilfarbe: RAL 7001				Underwriters Laboratories
Deckelfarbe: RAL 7001				Fimko
Deckelschraubenmaterial: Rostfreier Stahl				Gost R
Dichtungsmaterial: Polyurethan				
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-50 ... 140 °C			
Dauergebrauch:	-50 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-60 ... 285 °F			
Dauergebrauch:	-60 ... 175 °F			
Zubehör:				
AM 3160	Montageplatte			
ARH 60	Tragschiene TS 35			
MRS 28541	Befestigungslasche 2 St.			
PH A & AH A/B	Scharniersatz			

ALU 600x310x110-180

