

## SILVYN® KLICK 90°M IP66

### Nutzen

- 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
- Schnelle Montage
- Einfache Demontage
- Zugfest

### Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschutzschlauch
- SILVYN® RILL PA6
- SILVYN® RILL PA12
- Für geringe Platzverhältnisse
- Drehbare Anwendungen



Info

Extrem wirtschaftlich

### Technische Daten



Lieferfarbe

Grau

Schwarz UV-beständig



Material

PA6



Schutzzart

IP 66



Temperaturbereich

-40°C bis +115°C



### Norm-Referenzen



### Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde
- 90° Winkel
- Grundkörper mit Innendichtung
- Oberteil mit Rasthülse

### Passende Schläuche

- SILVYN® RILL PA 6 Seite [P1154]
- SILVYN® RILL PA 12 Seite [P1155]

Artikelnummer	

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Ähnliche Produkte

- SILVYN® KF-M siehe Seite [P141967]

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Metr.	Bohrloch Ø
55502825	SILVYN KLICK 90° IP66 12x1,5 BK	M 12 x 1,5	8,0
55502826	SILVYN KLICK 90° IP66 16x1,5/1 BK	M 16 x 1,5	12,0
55502827	SILVYN KLICK 90° IP66 16x1,5/2 BK	M 16 x 1,5	12,0
55502828	SILVYN KLICK 90° IP66 20x1,5 BK	M 20 x 1,5	14,8
55502829	SILVYN KLICK 90° IP66 25x1,5 BK	M 25 x 1,5	18,0
55502830	SILVYN KLICK 90° IP66 32x1,5 BK	M 32 x 1,5	24,0
55502831	SILVYN KLICK 90° IP66 40x1,5 BK	M 40 x 1,5	32,0
55502832	SILVYN KLICK 90° IP66 50x1,5 BK	M 50 x 1,5	39,0
55502833	SILVYN KLICK 90° IP66 63x1,5 BK	M 63 x 1,5	53,0
55502834	SILVYN KLICK 90° IP66 12x1,5 GY	M 12 x 1,5	8,0
55502835	SILVYN KLICK 90° IP66 16x1,5/1 GY	M 16 x 1,5	12,0
55502836	SILVYN KLICK 90° IP66 20x1,5/2 GY	M 16 x 1,5	12,0
55502837	SILVYN KLICK 90° IP66 20x1,5 GY	M 20 x 1,5	14,8
55502838	SILVYN KLICK 90° IP66 25x1,5 GY	M 25 x 1,5	18,0
55502839	SILVYN KLICK 90° IP66 32x1,5 GY	M 32 x 1,5	24,0
55502840	SILVYN KLICK 90° IP66 40x1,5 GY	M 40 x 1,5	32,0
55502841	SILVYN KLICK 90° IP66 50x1,5 GY	M 50 x 1,5	39,0
55502842	SILVYN KLICK 90° IP66 63x1,5 GY	M 63 x 1,5	53,0