

小型クレモン錠

CREMONE BOLTS

表面
Front裏面
Rear

A-363-2A-R

PAT.PEND.

付属品
Accessories
ラッチ上下セット
Latches

クレモン
ローラー 締り
特装密閉 ハンドル
フリーザー 密閉
平面 スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

18.05

TAKIGEN
総合 24脱着ハンドルタイプ(A-363-2C)も
製作します。

仕様 • 材質

本体カバー／ポリプロピレン(PP)
表面カバー・ハンドル・錠前キャップ／
アルミニウム合金(ADC)
サムターン／亜鉛合金(ZDC)
上下ラッチユニット／冷間圧延鋼(SPCC)

• 表面仕上

表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン／
焼付塗装(グレー)
上下ラッチユニット／
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

• 適用扉厚 : 32~52mm

• 標準色 : グレー

用途 • シェルター・キュービクル等機器の強力密閉

納期 • 標準品・・・納期お問合せください

備考 • 錠前は別売です。

C-375(1282~1283ページ)よりお選びください。

• ロッド棒は別売です。

AC-25-R-363(135ページ)をご使用ください。

• レバー固定用ねじは筐体取付後、確実に締め込んでください。

Specifications

• Material
Main body cover: Polypropylene (PP)
Surface cover, handle and cylinder cap:
Aluminum alloy (ADC).
Thumb turn: Zinc alloy (ZDC)
Latch unit: Cold rolled plate (SPCC)

• Finish

Surface cover, handle, cylinder
cap, thumb turn: Backed (Gray)
Latch unit: Zinc plating chrome
treatment (MFZn-C)

• Applicable door thickness: 32 to 52mm

• Standard color: Gray

Specific use • Shelter and cubicle

Remarks • Lock is optional.

Use C-375. (See page 1282 to 1283.)

• Rods are optional.

Use AC-25-R-363. (See page 135.)

• Be sure to firmly tighten the
screw for securing the lever after
installing the casing.

商品番号 Product No.	RoHS CAD	備考 Remarks	製品質量 Mass(g)	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price
A-363-2A-L	● 2D/3D		両面ハンドル・鍵穴付き・左開き用 Both-side handles-With lock hole-Left-hand use	1,950	03384	¥13,000	5個～ ¥12,350
A-363-2A-R	● 2D/3D		両面ハンドル・鍵穴付き・右開き用 Both-side handles-With lock hole-Right-hand use	1,950	03327	¥13,000	5個～ ¥12,350
A-363-2NA-L	●		両面ハンドル・鍵穴なし・左開き用 Both-side handles-Without lock hole-Left-hand use	1,830	03407	¥12,000	5個～ ¥11,400
A-363-2NA-R	●		両面ハンドル・鍵穴なし・右開き用 Both-side handles-Without lock hole-Right-hand use	1,830	03408	¥12,000	5個～ ¥11,400
A-363-2B-L	● 2D		片面ハンドル・鍵穴付き・左開き用 One-side handle-With lock hole-Left-hand use	1,800	03386	¥12,000	5個～ ¥11,400
A-363-2B-R	● 2D		片面ハンドル・鍵穴付き・右開き用 One-side handle-With lock hole-Right-hand use	1,800	03385	¥12,000	5個～ ¥11,400
A-363-2NB-L	● 2D		片面ハンドル・鍵穴なし・左開き用 One-side handle-Without lock hole-Left-hand use	1,670	03409	¥11,000	5個～ ¥10,450
A-363-2NB-R	● 2D		片面ハンドル・鍵穴なし・右開き用 One-side handle-Without lock hole-Right-hand use	1,670	03410	¥11,000	5個～ ¥10,450
A-363-2CA-L	● 2D		脱着ハンドル・鍵穴付き・左開き用 Detachable handle-With lock hole-Left-hand use	1,975	03411	¥15,000	5個～ ¥14,250
A-363-2CA-R	● 2D		脱着ハンドル・鍵穴付き・右開き用 Detachable handle-With lock hole-Right-hand use	1,975	03412	¥15,000	5個～ ¥14,250
A-363-2CB-L	● 2D/3D		脱着ハンドル・鍵穴付き・左開き用 Detachable handle-With lock hole-Left-hand use	1,790	03413	¥14,000	5個～ ¥13,300
A-363-2CB-R	● 2D		脱着ハンドル・鍵穴付き・右開き用 Detachable handle-With lock hole-Right-hand use	1,790	03414	¥14,000	5個～ ¥13,300
A-343-H	● 2D		ハンドル Handle	219	02208	¥2,800	5個～ ¥2,688



※錠前は付属していません。 ※Cylinder is optional.

※大量のご注文は更にお安くなります。



● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。

A-363
プラスチック製

[A-363-2A]


パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensionsA-363用ゴムキャップ
Rubber cap for A-363

[A-363-2NB]




パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

A-363-RC

塩害地域、積雪地域に最適
This product is optimal for salt damage zone or snow zone.
納期 ● 標準品...納期お問合せください

使用例
Example of application

[A-363-2CB]

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensionsロッド棒長さ算定方法
(AC-25-R-363)
Calculating rod length

商品番号 Product No.	RoHS 3D	CAD 3D	L	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
AC-25-R-363	●	3D	1000	03492	¥480	50個~	¥461
A-363-RC	●	3D		04255	¥3,200	5個~	¥3,072

● : RoHS指令対応品
▲ : RoHS指令に対応可能品。

※大量のご注文は更にお安くなります。