




ELST 412 M16 Au

Industrial Connectors: Rund-Steckverbinder E-Serie M12 / M12 push-pull: mit Schraubverriegelung: Gerätestecker für Frontplatten - Vorderwandmontage

Produktbeschreibung

Beschreibung	Gerätestecker für Frontmontage mit Schaltschlitzen, Einbaugewinde M 16, Schraubverriegelung, O-Ring beiliegend
Typ	ELST 412 M16 Au
Bestell-Nr.	932 916-306
Kontaktart	Stift
Polzahl	4
Leitungsmaterial	PVC
Leitungslänge	0,2 m
Leitungsquerschnitt	0,34 mm ²
Norm	IEC 61076-2-101 / IEC 60947-5-2
Gehäusefarbe	metallic

Zeichnung



Technische Daten

Stiftdurchmesser	1 mm
Litzenaufbau	7 x 0,25 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	4 A

Werkstoff

Kontaktmaterial	Cu Zn
-----------------	-------

Kontaktflächenmaterial	Au
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	Cu Zn/Ni
Dichtung	NBR
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 67
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Kontaktträger	94 V-2
Zulassungen	
UL	UL
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	Befestigungsmutter ELST M M16, Bestell-Nr. 735 413-001