

**Aufbau:**

Keramikrohr

**Kontaktkappen:**

Messing, vernickelt

**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

500 St./ 1000 St. = Industrieverpackung (lose geschützt in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

**Construction:**

Ceramic tube

**Contact caps:**

Brass, nickel plated

**Packing options:**

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

500 pcs. / 1000 pcs. = Industrial box (loose in carton) As assembly with two pigtails in various forms and lengths, finally mounted

**Bemessungswerte / Ratings**

| Art.-No.   | Strom<br>Current<br>(A) | Spannung<br>Voltage | Ausschaltvermögen<br>Breaking capacity | Spannungsfall<br>Voltage drop<br>(Volt) max. | Max.<br>Verlustleistung<br>Max. power<br>dissipation [W] | Schmelzintegral<br>Melting integral<br>[A <sup>2</sup> S] |
|------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| UL 632.705 | 63 mA                   | 125 V               | 10.000 A                               | 6,92                                         | 0,71                                                     | 0,087                                                     |
| UL 632.706 | 80 mA                   | 125 V               | 10.000 A                               | 5,73                                         | 0,74                                                     | 0,135                                                     |
| UL 632.707 | 100 mA                  | 125 V               | 10.000 A                               | 4,00                                         | 0,55                                                     | 0,209                                                     |
| UL 632.708 | 125 mA                  | 125 V               | 10.000 A                               | 2,82                                         | 0,58                                                     | 0,323                                                     |
| UL 632.709 | 160 mA                  | 125 V               | 10.000 A                               | 2,33                                         | 0,60                                                     | 0,499                                                     |
| UL 632.710 | 200 mA                  | 125 V               | 10.000 A                               | 1,93                                         | 0,63                                                     | 0,773                                                     |
| UL 632.711 | 250 mA                  | 125 V               | 10.000 A                               | 1,62                                         | 0,66                                                     | 1,20                                                      |
| UL 632.712 | 300 mA                  | 125 V               | 10.000 A                               | 1,35                                         | 0,70                                                     | 1,85                                                      |
| UL 632.734 | 375 mA                  | 125 V               | 10.000 A                               | 1,18                                         | 0,73                                                     | 2,6                                                       |
| UL 632.714 | 500 mA                  | 125 V               | 10.000 A                               | 0,949                                        | 0,78                                                     | 4,4                                                       |
| UL 632.715 | 600 mA                  | 125 V               | 10.000 A                               | 0,794                                        | 0,82                                                     | 6,9                                                       |
| UL 632.716 | 700 mA                  | 125 V               | 10.000 A                               | 0,727                                        | 0,84                                                     | 8,5                                                       |
| UL 632.735 | 750 mA                  | 125 V               | 10.000 A                               | 0,691                                        | 0,85                                                     | 10                                                        |
| UL 632.717 | 1 A                     | 125 V               | 10.000 A                               | 0,557                                        | 0,91                                                     | 16                                                        |
| UL 632.718 | 1,25 A                  | 125 V               | 10.000 A                               | 0,466                                        | 0,96                                                     | 25                                                        |
| UL 632.719 | 1,6 A                   | 125 V               | 10.000 A                               | 0,390                                        | 1,01                                                     | 39                                                        |
| UL 632.720 | 2 A                     | 125 V               | 10.000 A                               | 0,327                                        | 1,06                                                     | 61                                                        |
| UL 632.721 | 2,5 A                   | 125 V               | 10.000 A                               | 0,274                                        | 1,12                                                     | 94                                                        |
| UL 632.760 | 3 A                     | 125 V               | 10.000 A                               | 0,229                                        | 1,18                                                     | 146                                                       |
| UL 632.723 | 4 A                     | 125 V               | 10.000 A                               | 0,192                                        | 1,24                                                     | 226                                                       |
| UL 632.724 | 5 A                     | 125 V               | 10.000 A                               | 0,161                                        | 1,31                                                     | 349                                                       |
| UL 632.725 | 6 A                     | 125 V               | 10.000 A                               | 0,163                                        | 1,61                                                     | 286                                                       |
| UL 632.761 | 7 A                     | 125 V               | 10.000 A                               | 0,157                                        | 1,81                                                     | 372                                                       |
| UL 632.726 | 8 A                     | 125 V               | 10.000 A                               | 0,150                                        | 1,95                                                     | 483                                                       |
| UL 632.727 | 10 A                    | 250 V               | 750 A                                  | 0,139                                        | 2,26                                                     | 817                                                       |
| UL 632.728 | 12 A                    | 250 V               | 750 A                                  | 0,129                                        | 2,56                                                     | 1277                                                      |
| UL 632.729 | 15 A                    | 250 V               | 750 A                                  | 0,120                                        | 2,96                                                     | 2123                                                      |

## Electrical Characteristics

| Prüfstrom<br>Testing current | Schmelzzeit / Blow Time |         |
|------------------------------|-------------------------|---------|
|                              | Minimum                 | Maximum |
| 100 %                        | 4 Hrs                   | N / A   |
| 135 %                        | N / A                   | 1 Hr    |
| 200 %                        | 5 sec                   | 30 sec  |