

FUSES / SICHERUNGEN

Non resettable fuses / Nicht rückstellende Sicherungen

Fuse kits

with subminiature fuses
– with wire leads
– for surface mounting and
with fuseholders

Sicherungssortiments- Kasten

mit Kleinstsicherungen
– mit Drahtanschlüssen
– für Oberflächenmontage
und mit Sicherungshalter

Order No. /	Content / Inhalt						
Bestell-Nr.		Types /	Pieces /	Rated current I _n Rated voltage U _n / Nennstrom I _n Nennspannung U _n	Characteristic /	Technical data see page / Technische Daten siehe Seite	
0034.9875	 with wire leads / mit Drahtanschlüssen 	Microfuses	10	100 mA	125 V	quick-acting F / flink F	72
			10	125 mA			72
			10	200 mA			72
			10	250 mA			72
			10	315 mA			72
			10	400 mA			72
			10	500 mA			72
			10	630 mA			72
			10	800 mA			72
			10	1 A			72
			10	1,25 A			72
			10	1,6 A			72
			10	2 A			72
			10	3,15 A			72
			10	4 A			72
		10	5 A	72			
		Fuseholder / Si-Halter FMS	10	5 A			178
0034.9876	 with wire leads / mit Drahtanschlüssen 	Microfuses MST 250	10	63 mA	250 V	time-lag T / träge T	72
			10	80 mA			72
			10	160 mA			72
			10	315 mA			72
			10	500 mA			72
			10	1 A			72
			10	1,25 A			72
			10	2 A			72
			10	3,15 A			72
		Microfuses MSF 250	10	50 mA	250 V	quick-acting F / flink F	72
			10	80 mA			72
			10	315 mA			72
			10	500 mA			72
			10	1 A			72
			10	2 A			72
		10	3,15 A	72			
		10	5 A	72			
Fuseholder / Si-Halter FMS	10	5 A			180		
0034.9877	   for surface mounting / für Oberflächenmontage	OMF 63 und OMF 125	je 5	100 mA	OMF 63: 63 V	quick-acting F / flink F	60
			je 5	250 mA			60
			je 5	630 mA			60
			je 5	1 A			60
			je 5	1,6 A			60
			je 5	2 A			60
			je 5	3,5 A			60
			je 5	5 A			60
		Fuseholder / Si-Halter OMH 125*	10	5 A	OMF 125: 125 V		182
		OMF 250	10	500 mA			250 V
		10	800 mA	60			
		10	1 A	60			
		10	1,25 A	60			
		10	1,6 A	60			
		10	2 A	60			
		10	3,15 A	60			
		10	4 A	60			

* suitable for OMF 63 and OMF 125 / passend für OMF 63 und OMF 125

FUSES / SICHERUNGEN

Non resettable fuses / Nicht rückstellende Sicherungen

Fuse kits

with miniature fuses
5 x 20 mm



Sicherungssortiments- Kasten

mit Geräteschutzsicherungen
5 x 20 mm

Order No. /	Content / Inhalt							
Bestell-Nr.		Types / Typen	Pieces / Stück	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Characteristic / Charakteristik	Breaking capacity / Ausschalt- vermögen	Technical data see page / Technische Daten siehe Seite	
0034.9856		FSF 5 × 20 I _n 0,1–10 A	15	100 mA	FSF: quick-acting F / flink F	low-breaking capacity / kleines Schalt- vermögen	89, 90	
0034.9857		FST 5 × 20 I _n 0,1–10 A	15	160 mA			FST: time-lag T / träge T	89, 90
			15	200 mA				
			15	250 mA				
			15	315 mA				
			15	400 mA				
			15	500 mA				
			15	630 mA				
			15	800 mA				
			15	1 A				
			15	1,25 A				
			15	1,6 A				
			15	2 A				
			15	2,5 A				
			15	4 A				
			15	5 A				
			15	6,3 A				
			15	10 A				
0034.9858		SP 5 × 20	15	1 A	quick-acting F / flink F	high-breaking capacity / grosses Schalt- vermögen	96	
	FST 5 × 20	30	3,15 A	time-lag T / träge T			low-breaking capacity / kleines Schalt- vermögen	96
		30	6,3 A					
		30	10 A					
		15	500 mA					
		15	1 A					
		15	1,25 A					
		15	1,6 A					
		15	2 A					
		15	2,5 A					
		15	3,15 A					
		15	6,3 A					
		15	10 A					
0034.9871		SP 5 × 20	10	800 mA	quick-acting F / flink F	high-breaking capacity / grosses Schalt- vermögen	96	
	SPT 5 × 20	10	1 A	time-lag T / träge T			97	
		10	1,6 A					
		10	2 A					
		10	2,5 A					
		10	3,15 A					
		10	5 A					
		10	6,3 A					
		10	10 A					
		10	800 mA					
		10	1 A					
		10	1,6 A					
		10	2 A					
		10	2,5 A					
		10	3,15 A					
		10	5 A					
10	6,3 A							
10	10 A							

FUSES / SICHERUNGEN

Non resettable fuses / Nicht rückstellende Sicherungen

Fuse kits

- with subminiature fuses
- with wire leads
- for surface mounting and with fuseholders

Sicherungssortiments-Kasten

- mit Kleinstsicherungen
- mit Drahtanschlüssen
- für Oberflächenmontage und mit Sicherungshalter



Order No. /	Content / Inhalt							
Bestell-Nr.		Types / Typen	Pieces / Stück	Rated current I _n Rated voltage U _n / Nennstrom I _n Nennspannung U _n	Characteristic / Charakteristik	Breaking capacity / Ausschalt- vermögen	Technical data see page / Technische Daten siehe Seite	
7189.0013		172876	50	125 mA	125 V	quick-acting F / flink F	300 A / 125 V	55
			50	250 mA				55
			50	375 mA				55
			50	500 mA				55
			50	750 mA				55
			50	1 A				55
			50	1,5 A				55
			50	2 A				55
			50	2,5 A				55
			50	3 A				55
			50	3,5 A				55
			50	4 A				55
			50	5 A				55
			50	7 A				55
		231786	50		Fuseholder / Si-Halter		177	
		231787	50					
7189.0014		172322	10	63 mA	125 V	quick-acting F / flink F	300 A / 125 V (300 A / 32 V)	83
			10	125 mA				83
			10	250 mA				83
			10	375 mA				83
			10	500 mA				83
			10	750 mA				83
			10	1 A				83
			10	1,5 A				83
			10	2 A				83
			10	2,5 mA				83
			10	3 mA				83
			10	3,5 mA				83
			10	4 mA				83
			10	5 A				83
			10	7 A				83
			10	10 A				83
			10	12 A	32 V			83
			10	15 A				83