






LOC J	DIST —	REVISIONS 変更						
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
			B3	OBSOLETE -1 ECR-07-023693	31OCT07	AY	HY	



断面 A-A
(SECT. A-A)



注：

- 適用プリント基板厚：1.6mm
 - 推奨取付ネジ：JIS B1115, B1122 タッピンネジ、
ナベ2種 呼び径3、長さ6mm以上（締付トルク：4Kg・cm以下）
 - 嵌合相手ハウジング：175966, 175967
 - 適用製品規格番号：108-5281
-  -Z- 面より2mmの範囲で測定

NOTES:

1. APPLICABLE P. C. B BOARD THICKNESS; 1.6mm
 2. RECOMMENDED MOUNTING SCREW 3mmDIA
6mmLENGTH(MIN)
TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS
B1115, B1122(TIGHTENING TORQUE; 4Kg-cm MAX)
 3. THE MATING PLUG HSG. PART NUMBER; 175966, 175967
 4. APPLICABLE PRODUCT SPEC NO.; 108-5281
-  TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM -Z-

	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRIGHT)	BLACK	175977-3
	PRE-TIN		BLACK	175977-2
OBSOLETE	SELECTIVE-TIN	PRE-TIN	BLACK	175977-1
	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	COLOR	PART NUMBER
	CONTACT FINISH コンタクト仕上		色	製品型番

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M.KADOSAKI		120CT05		 Tyco Electronics Kawasaki, Japan	
		CHK T.SHINOHARA		120CT05			
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD K.BETSUI		NAME 名称	
		0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC ANGLES		PRODUCT SPEC 製品規格		36Pos. CAP HOUSING ASS'Y .040 SERIES MULTI-LOCK I/O CONN. MK-II	
		1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC ANGLES ±		APPLICATION SPEC 取付適用規格			
GENERAL TOLERANCE 0<X< 10 : ±0.2 10<X< 30 : ±0.25 30<X<100 : ±0.3 ANGLES : ±3°		MATERIAL 材料		WEIGHT		SIZE A2	
		HOUSING : PBT CONTACT : BRASS		CUSTOMER DRAWING		CAGE CODE 00779	
						DRAWING NO 番号 C-175977	
						RESTRICTED TO 番号 1	
						SCALE 尺度 2:1	
						SHEET 1 of 1	
						REV B3	