

シェルロック

SHELL LOCKS

C-1599
ステンレス製

特徴 Feature

- コーナーロックのローコスト化を実現。
- オールステンレス製で、破壊・耐食性に優れています。
- 施錠時はキーのいないワンタッチロック方式です。
- チェーンレスで、鉄筋カッターによる切断から守ります。
- 錠前はロック底部に組み込まれている為、錠前部のドリル破壊・いたずらを防止します。
- アームフリー機構により、扉下がりによる閉め込み時のロックとアームのせりを防止します。
- 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー 1本で簡単に交換できます。
- 右用・左用(本図、写真共右用です。)
- 取付けは、従来のコーナーロックと同じです。
- お客様の用途に合わせた受けの製作やロック本体のみご使用頂く事も可能です。お問合せください。

- A low-cost corner lock
- Break and corrosion-resistant stainless steel is used.
- Non-key one-step locking
- No chain is used so any cut by bar cutter is prevented.
- Lock is built in the bottom of the main body so break by drill is difficult.
- The arm-free construction prevents the lock hitting the arm when the door moves down on closing.
- Lock can be changed with a screwdriver.
- Right use / left use. (drawing and photo show the right use)
- Fitting is the same as for ordinary corner locks.

- 仕様
- 製品質量: 1,960g
 - 材質: ステンレス鋼铸件(SUS304)
 - 表面仕上: 電解研磨
 - 最大鍵違い数: 17万7000通り
 - 付属品: キー2本・押え金具・ナット・S.W.
- 用途
- 自動販売機・各種機器
- 納期
- 標準品・・・納期お問合せください
- 備考
- マスターシステム、硬質錠前などお客様の仕様にあった錠前の組込みが可能です。

- Specifications
- Mass: 1,960g
 - Material: Cast stainless steel (SUS304)
 - Finish: Electrolytic polishing
 - No. of max. key differences: 177,000
 - Accessories: Two keys, hold plate, nuts and S.W.
- Specific-use
- Vending machines and other various equipment










頑丈でローコスト 自販機をガッチリガードします




C-1599-R

鍵違い
Key differences

【C-1599-R】

2-M8×30 六角穴付止めねじナット & S.W.付
Hex socket set screw with nut & S.W.2-M8×40 六角穴付止めねじナット & S.W.付
Hex socket set screw with nut & S.W.押え金具 t=2.0
Hold plate〔受け用押え金具〕
〔Hold plate for catch〕〔本体用押え金具〕
〔Hold plate for main body〕パネル穴明け寸法(C-1599-L)
Panel drilling dimensionパネル穴明け寸法(C-1599-R)
Panel drilling dimension使用例
Example of application取付け方法
Installation method

- 取付け面にφ9～φ10の穴(4箇所)を明けてください。
- 表面に台座、裏面に各押え金具を当てナット、S.W.で締付けてください。
- Pierce four holes of 9 to 10 in the installed surface.
- Set the spacer on the front and the hold plates on the back of the panel and secure them with nuts and spring washers.



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
C-1599-L	●	●	左取付け Left-installation	23547	¥11,000	6個～ ¥10,450
C-1599-R	●	●	右取付け Right-installation	23548	¥11,000	6個～ ¥10,450

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



ファスナー

ラッチ錠

ドア

キャッチ

スナッチ

ロック

コントロール

センター

太陽光

関連金具

グレーチング

ロック

INDUSTRIAL LOCKS

工業用

錠前

電磁波

対策

パッキン

窓枠・カード

ホルダー

ゴム脚・

グロメット

周辺機器

(C)

充電器用

金具

フリーザー

金具

ラッシング

システム