







DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/'83

断面 A-A
SECT.



断面 B-B
SECT.

注記

1. 適合リセブタクルコンタクト
17503B-1 (S)
175040-1 (M)
175042-1 (L)
2. 取付適用規格NO.
114-5123

NOTE

1. APPLIED RECEPTACLE CONTACT
175038-1 (S)
175040-1 (M)
175042-1 (L)
2. APPLICATION SPEC. NO.
114-5123

2 - 3	1.9	1.3	5.7	4.7	6.4	4.9	7.1	1.6	4.0	Pre Tin	BRASS 0.4t	175048-1
0.5-1.25	1.4	0.9	4.3	3.4	4.7	3.6	7.1	1.6	4.0	Pre Tin	BRASS 0.4t	175046-1
0.3-0.5	1.1	0.7	3.5	2.6	3.9	2.9	6.1	1.6	3.0	Pre Tin	BRASS 0.4t	175044-1
WIRE RANGE (mm)	R2	R1	D2	D1	W2	W1	B	A2	A1	FINISH	MATERIAL	PART AMP NUMBER

				Copyright © 1990 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright © 1990 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
				規格外注 (INSTRUCTION DIA.)		名称 (NAME) 187シリーズコネクタ タブ コンタクト .187 SERIES CONN. TAB CONTACT			
				材料 (MATERIAL) 仕様照 SEE TABLE		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下 ±0.2 10mm以上 30mm以下 ±0.25 30mm以上 100mm以下 ±0.3 角 度 ±3°			
				仕上 (FINISH) 仕様照 SEE TABLE		SIZE LOC 番号 (NO.) B J C-175044		尺屋 (SCALE) 5-1	
作成 (RELEASED) 0				DR. T. Kurohita		REV. 0		SHEET 1 OF 1	
LTH REVISION RECORD				CHK. S. O. 10/13/92		APP. S. O. 10/13/92			

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 ☒ 面