



D

C

B

A



注記 -A- 面より2mmの範囲で測定
 相手ハウジング (型番: 174952) と
所定の機能を満たして嵌合できること
3 プリント基板への取付けは、JIS-B1115
又は1122, M3X6ナベ (2種又は4種) の
タッピングネジで締め付けた後ハンダ付けする。
(締め付けトルク: 4kg-cm以下)

NOTE MUST BE KEPT BETWEEN -A- AND 2
 TO MATE WITH PLUG HSG
(P/N 174952) SMOOTHLY
3 RECOMMEND MOUNTING SCREW; M3X6 PAN HEAD,
CLASS 2 TAPPING SCREW SPECIFIED IN
JIS B1115, B1122
(TIGHTENING TORQUE; 4Kg-cm MAX)

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
一般公差	
0<*≤10	: ±0.2
10<*≤30	: ±0.25
30<*≤100	: ±0.3
ANGLE	: ±3°
角度	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A.YAMAGUCHI 19FEB04	TE Connectivity		
DIMENSIONS: 単位: 純 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	CHK K.BETSUI 19FEB04			
	0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±	APVD K.BETSUI 19FEB04	NAME 名称 070 SERIES MULTILOCK I/O CONNECTOR 20POSITION CAP HOUSING (W-B(H-TYPE))		
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5216			
MATERIAL 材料	FINISH 仕上	APPLICATION SPEC 取付適用規格	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C=175785
HSG:PBT TAB:SEE TABLE	SEE TABLE	WEIGHT -	CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO -
			SCALE 尺度 2:1	SHEET 1 OF 1	REV D4