

## all empty PC 95/75 HG



**Bestellzeichen:** PC 95/75 HG  
**Artikelnummer:** 6011332  
**Beschreibung:** Gehäuse PC • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074054647  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3421366  
 Dänemark: 8212027734  
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	100	100	75	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>	3.9	3.9	3.0	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b> all empty				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b> RAL 7035				UV Resistenz: UL 508
<b>Deckelfarbe:</b> RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Deckelfarbe: Polyamid				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
<b>Deckelschraubenfarbe:</b> Grau				<b>Zertifikate:</b>
<b>Dichtungsmaterial:</b> Polyurethan				Germanischer Lloyd (GL) Underwriters Laboratories Det Norske Veritas Fimko Europe EN 62208: 2003 UL Canada Gost R
<b>Temperatur Bereich:</b>				
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 120 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 250 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Zubehör:</b>				
MIV 95	Montageplatte			
MIN 8	Tragschiene TS 15			
B-3	Tragschiene TS 35			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

