

トリガー付防水ハンドル

WATERPROOF HANDLES WITH TRIGGERS

自然回転防止 握りやすい大型トリガー機構

A-140-W
亜鉛合金製

特 徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 (A-140-W-TAK60)
- 開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止 (手で握らないと回転しません)
- 防水タイプ (Oリング・シートパッキン使用)
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-140-W-TAK60)
- Trigger is locked automatically at both locking and unlocking positions so rod is prevented from naturally falling. (does not turn unless gripped by hand)
- Waterproof (using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕 様 ●材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: クロムめっき (MZCr)
 - 鍵 番 号: TAK60・0200
 - 付 属 品: キー2本・大ナット・ビスセット
- 用 途 ●キュービクル・制御盤
- 納 期 ●標準在庫品
- 備 考 ●マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。


- Speci- ●Material: Zinc alloy (ZDC)
- tations ●Finish: Chrome plating (MZCr)
- Key No.: TAK60・0200
- Accessories: Two keys, large nut and screws
- Specific use ●Cubicles and control boards
- Remarks ●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

使用方法
Application method

裏面のトリガーを握って
回してください。
Rear grip the trigger
and Turn it.



止め金
Stopper plate

止め金は646～650ページの□10穴の中からお選びください。
Select the stopper plate with 10-hole on page 646 to 650.



A-140-W-1-1

A-140-W-3-1

キーNo.TAK60
KeyキーNo.0200
Keyパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensionsハンドルの強度試験 (A-140-W-1)
Handle strength inspection (A-140-W-1)

名称 Name	荷重方向 Direction of load	耐荷重N Load resistance
ハンドル Handle	㊤引張り Tension	980
	㊤圧迫 Pressure	
	㊤垂直 Vertical	
鍵 Lock 部	㊤捻り Twist	490
止め金具取付け部 Stopper plate installing section	㊤引張り Tension	

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	鍵番号 Key No.	L	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
A-140-W-1-1-TAK60	●	2D/3D	TAK60	152	8.5	540	04039	¥2,500	数量 20個～ 単価 ¥2,400
A-140-W-1-1	●	2D/3D	0200				01210	¥2,500	20個～ ¥2,400
A-140-W-1-2	●	2D/3D	鍵なし Without lock				01315	¥2,000	20個～ ¥1,920
A-140-W-2-1-TAK60	●	2D/3D	TAK60	120	5.5	515	04040	¥2,450	20個～ ¥2,352
A-140-W-2-1	●	2D/3D	0200				01316	¥2,450	20個～ ¥2,352
A-140-W-2-2	●	2D/3D	鍵なし Without lock				01317	¥1,900	20個～ ¥1,824
A-140-W-3-1-TAK60	●	2D/3D	TAK60	102	5.5	490	04041	¥2,400	20個～ ¥2,304
A-140-W-3-1	●	2D/3D	0200				01318	¥2,400	20個～ ¥2,304
A-140-W-3-2	●	3D	鍵なし Without lock				01319	¥1,800	20個～ ¥1,728

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー
締め特装密閉
ハンドルフリーザー
密 閉平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL-SHAPED HANDLES
L 型
ハンドル
T 型
ハンドル
丸型
小型
押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

18.01

TAKIGEN
総合 24

493