

SECTION A-A 0.1

(10) 22.6 ± 0.3 $\square$ MSP

12.1

(20) 2 $\blacklozenge$

(11) 0.5

(17) $45^\circ \pm 3^\circ$

1.4

(16)




(15) 0.2

(13) 1.85 ± 0.1 $\blacklozenge$

SEE DETAIL F


(14) 1.4 ± 0.05

P8084480	0-1544376-1
P808448002	0-1544376-2
P8086480	0-1544376-3



Numero empreinte en creux 0.1—

Technical drawing of a mechanical part. The drawing shows a cross-section of a part with a vertical face on the right and a curved face on the left. A horizontal dimension of 110 is indicated at the top. A vertical dimension of 0.8 is indicated on the right. An angle of 30° is shown at the top left corner. A small circular feature is visible on the top surface.



$F_I < 15N$	$F_E > 60N$
-------------	-------------

- MSP = Cote suivie en M.S.P.
- ◆ = Cote fonctionnelle
- () = Cote pour information
- PM = Cote pour mémoire
- Dépouille générale comprise dans la tolérance

$$\text{volume} = 444 \text{ mm}^3$$

P808448002	SMP 108 teintée Noir	/	/	/
P8086480	SMP 136	/	/	/
P8084480	SMP 108	/	/	/
Référence/désignation	Matière	Traitement	Protection	Quantité

Sous-Ens.: /

Ensemble : /

**POUR
DIFFUSION**

Correction erreur tolérance cote 62 (+0.1/0 ald +0.01/0)	/	D.B†	08.02.01	JDr	D3
Modification de la forme interieure avant	1439	ES†	17.10.00	JDr	D2
Ajout ergot de détrompage	1372	D.B†	24.02.00	NGn	D1
MàJ tol. cote 52 (± 0.05 ald +0/-0.05), M&J matière.	1352	D.B†	23.02.00	N.Gn	C2
Ajout ref P808448002	1352	D.B†	07.12.99	N.Gn	C1
Fi Max passe de 10 à 15 N suite sup. mur anti-bruit	/	D.B†	24.09.99	N.Gn	B2
Suppression mur anti-bruit	/	D.B†	01.09.99	N.Gn	B1
Modif. IT cote 10	/	ALe	19/02/99	NGn	A3
MAJ cotes	/	ALe	22/01/99	NGn	A2
Création du plan	/	ALe	25/03/98	BOr	A1
Nature de la Modification	N° Avis Modif.	Dessiné par	Date	Approuvé par	Ind.

PORTE CLIP POUR CLIP 4.8 SECU.



PRONER COMATEL

DEPARTEMENT TECHNIQUE

38530 CHAPAREILLAN

Tél: 04 76 45 34 34 Fax: 04 76 45 34 27

Echelle: 4:1	Masse: /
--------------	----------

Tol. Lin.: ± 0.1

Tol. Ang.: $\pm 5^\circ$

Format A3

3787 C 001

Reproduction et diffusion interdites sans autorisation