

Kippschalter


Toggle Switches

• Zubehör und Ausführungen Seite 19

• Accessories and performance Page 19

SPDT


1-polig / Single pole



Anschlüsse Terminals	Symbol				Art.-Nr.
		R	—	R	2.250.1011
		R	Ro	R	2.250.1031
		R	—	R	2.250.1111

DPDT

2-polig / Double pole



Anschlüsse Terminals	Symbol				Art.-Nr.
		R	—	R	2.250.1012

Technische Daten Kippschalter

Technical Data Toggle Switches

Technische Daten Kippschalter • Technical Data Toggle Switches		
Belastbarkeit	Contact Rating	3 A/125 V AC – 24 V DC 1 A/250 V AC
Schaltfähigkeit	Switching Capacity	–
Kontaktwiderstand	Contact Resistance	≤ 20 mΩ 2–4 V/100 mA
Isolationswiderstand	Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Durchschlagsfestigkeit	Dielectric Strength	1 kV/eff./r.m.s
Elektrische Lebensdauer	Electrical Life	5 · 10 ⁴ Zyklen/Cycles R – R 2 · 10 ⁴ – II – R/T – R ₀ – R/T
Lagertemperatur	Storage Temperature	– 55 °C + 100 °C
Betriebstemperatur	Operating Temperature	– 30 °C + 80 °C
Werkstoffe	Materials	
Metallrahmen	Frame	Stahl verzinkt / Steel zinc plated
Gehäuse	Case	Phenol (UL-94 V-0)
Kipphebel	Actuator	Ms vernickelt
Durchführung	Bushing	Ms nickel plated
Mittelkontakt	Center Contact	
Mittelanschluß	Center Terminal	Kupfer versilbert
Endanschlüsse	End Terminals	Copper silver plated
Endkontakt	End Contact	
Mutter	Nut	Ms vern. / Ms nickel plated
Arretierscheibe	Locking Washer	Stahl vern. / Steel nickel plated



Zubehör: Farbige Kappen

Material: Thermoplast


Accessories: Colored Caps

Material: Thermoplast

This cap fits only to the standard actuator


Farbe / Color	Art.-Nr.
rot red	2.251.0320
schwarz black	2.251.0330
grau grey	2.251.0340
blau blue	2.251.0360
gelb yellow	2.251.0370
grün green	2.251.0380
weiß white	2.251.0390

Kipphebel Actuator




Anschlußvarianten Terminal Options

Lötfahne Soldering Lug



Stärke / Thickness 0,8

Leiterplatte PC.-Terminal



Stärke / Thickness 0,8

Montagebohrungen / Mounting holes

Für die Frontplatte / For the Front Panel

Mit Verdrehschutzring
With locking washer

Ohne Verdrehschutzring
Without locking washer



Für Leiterplattenanschlüsse / For P.C.-board Terminals

