



Beispiel

Bestellzeichen: PC 150/60 HG
Artikelnummer: 6011313
Beschreibung: Gehäuse PC • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074022172
E-Nummer:
Finland: 3420351
Dänemark: 8212022166
Italien: 7351090
Schweden: 2535551
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		180	130	60	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		7.1	5.1	2.4	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
		Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
Deckelschraubenfarbe:		Grau			Zertifikate:
Dichtungsmaterial:		TPE			
Temperatur Bereich:					Germanischer Lloyd (GL)
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			Underwriters Laboratories
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			Det Norske Veritas
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			Fimko
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			Europe EN 62208: 2003
Zubehör:					UL Canada
MIV 150		Montageplatte			Gost R
MIN 10		Tragschiene TS 15			
MIN 15		Tragschiene TS 15			
MIV 10		Tragschiene TS 35			
MIV 15		Tragschiene TS 35			
FP A 150/180		Frontplatte			
HFP 180		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046		Wandbefestigungslaschen			

