

tubarmaturer




AWDCE 118

anslutningsspänning/frekvens
bestyckning


driftdon
nätanslutningsledning
armaturhus
material
vikt (netto)
infästning
ljusfördelning
kapslingsklass
skyddsklass
totallängd
ljusöppning
artikel nr.

230 V; 50 Hz
1 x kompaktlysrör TC-DEL 18 W
neutralvit 4000 K
HF-don
fast anslutning

borosilikat
ca. 0,8 kg
förskruvning M40 x 1.5
direkt
IP 67
II
255 mm
144 mm
112154001



Emin: 92 lx
Em: 289 lx
Emax: 598 lx



mätförutsättningar: 50

