

ステンレスハッチロック(密閉タイプ) STAINLESS HATCH LOCKS (FOR AIRTIGHTNESS)

PAT.PEND.



A-1288
ステンレス製

特徴 Feature


- ステンレス製で耐食性に優れています。
- ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締め付けます。
- 防水型の密閉タイプです。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- When the handle turns, the stopper plate rises vertically and the door will be tightened securely.
- Waterproof and airtight closure.

仕様 ● 材質：ステンレス鋼铸件(SUS316)
● 表面仕上：鏡面バフ研磨
● 付属品：専用止め金・専用鍵(A-1288-2-1用)

用途 ● 船舶・振動機器・環境機器
納期 ● 標準在庫品

Specifications ● Material: Cast stainless steel (SUS316)
● Finish: Mirror surface buffing
● Accessories: Special stopper plate, special keys (A-1288-2-1)


Specific-use ● Ships, oscillation devices and environmental equipment.



A-1288-2-1






A-1288-2-2




※A-1040-1 (633ページ) を使用してH₃を調整することができます。
※A-1288-3にはタップ加工はありません。
※Dimension H₃ can be adjusted by using A-1040-1 (page 633).
※A-1288-3 is not tapped.

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



	回転方向 Turning direction	止め金作動方向 The stopper plate's moving direction
扉開時 (OPEN)	初期90° First	垂直に移動 Moves vertically
	次の90° Second	止め金が回転 Stopper plate turns
扉閉時 (CLOSE)	初期90° First	止め金が回転 Stopper plate turns
	次の90° Second	垂直にリフトして締め付ける Rise vertically and tighten

使用例 Example of application



止め金が垂直にリフトして扉を締め付けます。
The stopper plate rise vertically to tighten the door.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	L1	H1	H2	H3	H4	H5	φD	M1	M2 (形状) (Shape)	P1	S	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-1288-2-1	●	2D	鍵付き With lock	70	13.5	58.5	33~42	25	3	64	M30	M12 (□10)	48	4	450	01272	¥12,000	5個~	¥11,520
A-1288-2-2	●	2D	鍵なし Without lock	70	13.5	58.5	33~42	25	3	64	M30	M12 (□10)	48	4	450	01273	¥12,500	5個~	¥12,000
A-1288-3-2	●	2D	鍵なし Without lock	60	9	50	20~28 40~48	23	5	40	M26	M10 (□8)	30	4	220	01274	¥11,000	5個~	¥10,600

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。