

Splintentreiber mit Führungshülse

Parallel Pin Punches with guide sleeve




Material: Chrom-Vanadium-Stahl
 Ausführung: zink-chromatiert
 Führungshülse kordiert, Treiberstift gehärtet
 Splintentreiber Ø 0,9 bis 4,9 mm
 mit loser Führungshülse
 Splintentreiber Ø 5,9 mm mit fester Hülse

Splintentreiber mit Führungshülse • Parallel Pin Punches with guide sleeve					
Art. No. poliert/polished	-L- mm	Mat Ø mm	Ø mm		
457 009 5	84	6	0,9	15	10
457 014 5	89	6	1,4	15	10
457 018 5	92	6	1,8	15	10
457 024 5	97	8	2,4	25	10
457 028 5	100	8	2,8	25	10
457 034 5	100	8	3,4	25	10
457 039 5	100	8	3,9	25	10
457 049 5	100	8	4,9	30	10
457 059 5	100	8	5,9	30	10

material: chrome-vanadium-steel
 surface: zinc-chromate
 guide sleeve knurled, drive pin hardened
 parallel pin punch Ø 0,9 - 4,9 mm
 with loose guide sleeve
 parallel pin punch Ø 5,9 mm
 with fixed guide sleeve

Satz Splintentreiber mit Führungshülse

Set of Parallel Pin Punches with guide sleeve



Art. No. 457 100 5
 Metallkassette
 Metal Case



Art. No. 457 101 5
 Kunststofftasche
 Plastic pouch



Art. No. 457 102 5
 Halterung
 holder



Satz Splintentreiber mit Führungshülse Set of Parallel Pin Punches with guide sleeve		
	Aktikel • Article	Art.No.
1	Splintentreiber Parallel Pin Punch	457 009 5
1	Splintentreiber Parallel Pin Punch	457 014 5
1	Splintentreiber Parallel Pin Punch	457 018 5
1	Splintentreiber Parallel Pin Punch	457 024 5
1	Splintentreiber Parallel Pin Punch	457 028 5
1	Splintentreiber Parallel Pin Punch	457 034 5
1	Splintentreiber Parallel Pin Punch	457 039 5
1	Splintentreiber Parallel Pin Punch	457 059 5