

Elektrische Daten:

Betriebsspannung: Unenn = siehe Tabelle
 Stromaufnahme: I_{eff} ≤ siehe Tabelle
 Erregerfrequenz: AC 100 Hz
 DC ca. 500 Hz
 Tonart: Dauerton
 Einschaltdauer: 100 % ED
 Lebensdauer: > 300 h

Mechanische Daten:

Geh.-Material: ABS
 Anschluss: Schraubklemmleiste
 mit Drahtschutz
 1mm² - 1,5mm² feindrähtig
 1mm² - 2,5mm² eindrähtig

Bestell-Nr.


582 052 54	12 V	DC	150 mA
582 052 55	24 V	DC	70 mA
582 052 56	48 V	DC	50 mA
582 052 65	24 V	AC	190 mA
582 052 66	42 V	AC	75 mA
582 052 67	115 V	AC	15 mA
582 052 68	230 V	AC	15 mA

(andere Spannungen auf Anfrage)

Sonstige Angaben:

Masse: ca. 200 gr.
 Temperatur : t_a -20°C bis +60°C
 Lautstärke: 92 dB (A) 1m ±5%
 Schutzart: IP33
 Vorschriften: Die zutreffenden EG-Richtlinien
 werden erfüllt.
 115V AC und 230V AC
 mit VDE-Zulassung

Alle Angaben beziehen sich auf Unenn und Raumtemperatur !



	Erstellt	geprüft	freigegeben	Datenblatt-Nr.
Name	E. Rudischhauser	R. Isenmann	H. Elsäßer	000 582 500
Datum	25.10.2001	05.11.2001	05.11.2001	Blatt 1 v. 1