

FB-820
アルミニウム製

リーフヒンジ

LEAF HINGES





FB-820-1





FB-820-2

[FB-820-1
リア扉用
For rear door]



[FB-820-2
サイド扉用
For side door]



特徴 Feature

- 強度・耐久性に優れた、JIS6000系の押出材(熱処理済)
- 従来の蝶番よりはるかに軽量
- ナイロンブッシュにより扉の開閉がスムーズです。
- 割ピンによりピン抜けを防止しピンの組替えも簡単に行えます。
- 中型・小型扉に最適です。
- 左右兼用型(ピン組替え)
- Good strength and corrosion-resistant JIS6000 series extrusion. (heat treatment)
- More lightweight compared with current hinges.
- Thanks to nylon bush, door opening/closing is smooth.
- Slip-preventive split cotter pin is used. Pin rearrangement is simple.
- Suitable for middle- or small-sized doors.
- For both left type and right type. Grip can be rearranged by changing the pin inserting direction.

仕様 ●材質: 本体/アルミニウム合金押出材
軸/ステンレス鋼棒(SUS304)

●表面仕上: アルマイト処理

●軸径: $\phi 8$

用途 ●特装車・バン・船舶

納期 ●標準品・・・納期お問合せください

備考 ●FB-1813, FB-813と寸法互換です。

Specifications

Main body: Aluminum alloy extrusion.
Axe: Stainless steel (SUS304)

●Finish: Alumite treatment

●Axe diameter: $\phi 8$

Specific use ●Specially-equipped vehicles, vans and ships

Remarks ●Dimensions are almost same as FB-1813, FB-813.


商品番号 Product No.	RoHS 10 CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
					数量 Quantity	単価 Price
FB-820-1	ZD/3D	550	61128	¥3,500	5個~	¥3,360
FB-820-2	ZD/3D	470	61129	¥3,000	5個~	¥2,880

●: RoHS10指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS10指令に対応可能です。

使用例
Example of application



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し
蝶番段付
蝶番クリーン
ヒンジ特装車
蝶番フリーザー^{ヒンジ}特殊
蝶番トルク
ヒンジ

ステー

周辺機器
(B)