

## Mobile Leuchten / Site Lighting

**Power Jet-Light 2 x 36 Watt IP 54****Hell wie ein 300 Watt Halogenstrahler.****Für den robusten Einsatz, auch unter erschwerten Bedingungen, im Freien geeignet. IP 54.**

- Gummi-Kaltlicht-Arbeitsleuchte.
- Vorteile gegenüber einem Halogenstrahler:
  - ca. 4 x höhere Lichtleistung, ca. 10 x höhere Lebensdauer der Lampe,
  - ca. 10 x geringere Gehäusetemperatur, ca. 4 x geringerer Stromverbrauch,
  - Hohe jährliche Kosteneinsparung möglich!
- Leuchte mit Klappbügel aus dem Gestell herausnehmbar.
- Robustes Gummigehäuse.
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A.
- Ein/Aus Schalter für Licht.
- Elektronisches Vorschaltgerät.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Inklusive 2 x 36 W TCF-Kompaktlampen.

**Power-Jet-Light 2 x 36 Watt IP 54****Brighter than a 300 Watt Halogen Light.****Ideal for use indoors or outdoors. Robust and powerful site lamp, IP 54.**

- Rubber-“cold light“-site lighting.
- Advantage compared to Halogen Lights:
  - approx. 4 x brighter light, approx. 10 x longer life span than usual bulb,
  - approx. 10 x lower temperature, approx. 4 x lower electricity consumption,
  - possibility of high energy savings!
- Light with hinged handle separate detachable.
- Robust special rubber housing.
- 2 earthed sockets 230 V/16 A.
- On/Off switch.
- Electronic ballast.
- With special rubber cable and water-jet protected earthed plug.
- Inclusive 2 x 36 Watt „low energy“ TCF-compact lamps.



| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Leistung<br>Output | Fassung<br>Fittings |
|----------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 17260 0                  | 190584                | 1         | 5 m                        | H07RN-F 3G1,5             | 2 x 36 W           | 2 G 10              |

**Bau-Leuchte Brobusta® HIMS 200 IP 44****Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.**

- Fassung E 27, max. 200 Watt.
- Mobile, blendarme Leuchte mit integriertem 3-fach Stromverteiler, spritzwassergeschützt mit selbstschließenden Deckeln und Lichtschalter Ein/Aus.
- Abdeckhaube aus schlagfestem Polycarbonat, daher höchste Lichtdurchlässigkeit und beste Qualität.
- Leuchte schwenkbar mit Rasterarretierung.
- Extrem standsicheres Gestell, oberflächenbeschichtet, mit Tragegriff zum Aufstellen oder Aufhängen.
- Auch für Energiesparlampen geeignet.
- Lieferung mit Leuchtmittel.

**Site Lamp Brobusta® HIMS 200 IP 44****For constant use outdoors, IP 44.**

- E 27 fitting, max. 200 Watt.
- Mobile lamp with 3 sockets, splash-water protected with self-closing protective covers and on/off switch.
- Cover made of break-resistant polycarbonate with high translucence and best quality.
- The lamp can be tilted and clamped at any desired angle.
- Extremely stable, powder-coated and shock-absorbing frame with handle.
- Also suitable for low-energy bulbs.
- Bulb included.



| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Leistung<br>Output | Fassung<br>Fittings |
|----------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 17205 0                  | 022519                | 1         | 5 m                        | H07RN-F 3G1,5             | 200 W              | E 27                |


## Mobile Leuchten / Site Lighting

**Flachleuchte Jet-Light 55 W IP 54****Für den Außen- und Innenbereich.****Perfekt für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Handwerker. IP 54.**

- Lampenabdeckung aus schlagfestem Polycarbonat.
- Mit klappbarem Bügel zum Tragen und Aufhängen.
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A.
- Ein/Aus Schalter für Licht.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Inklusive 55 W Leuchtmittel.
- Starke Leuchtkraft, entspricht einer Glühlampe von ca. 300 W.

**Flat Light Jet-Light 55 W IP 54****For use indoors and outdoors, perfect for commercial use and for advanced DIY workers IP 54.**

- Cover made from break resistant polycarbonate.
- With hinged handle ideal to hang or carry.
- 2 earthed sockets 230 V/16 A.
- On/Off switch.
- With special rubber cable and water-jet protected earthed plug.
- 55 W bulb included.
- Very bright light equivalent to a 300 W bulb.




| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Leistung<br>Output | Fassung<br>Fittings |
|----------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 17259 0                  | 190539                | 1         | 2,5 m                      | H07RN-F 3G1,5             | 55 W               | GR 10               |

**Flachleuchte Jet-Light 38 W IP 54****Für den Außen- und Innenbereich.****Perfekt für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Handwerker. IP 54.**

- Lampenabdeckung aus schlagfestem Polycarbonat.
- Mit klappbarem Bügel zum Tragen und Aufhängen.
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A.
- Ein/Aus Schalter für Licht.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Inklusive 38 W Leuchtmittel.
- Starke Leuchtkraft, entspricht einer Glühlampe von ca. 200 W.

**Flat Light Jet-Light 38 W IP 54****For use indoors and outdoors, perfect for commercial use and for advanced DIY workers IP 54.**

- Cover made from break resistant polycarbonate.
- With hinged handle ideal to hang or carry.
- 2 earthed sockets 230 V/16 A.
- On/Off switch.
- With special rubber cable and water-jet protected earthed plug.
- 38 W bulb included.
- Very bright light equivalent to a 200 W bulb.



| Artikel-Nr.<br>Article No. | Barcode<br>4007123... | VPE<br>UP | Kabellänge<br>Cable length | Kabelbezeichnung<br>Cable | Leistung<br>Output | Fassung<br>Fittings |
|----------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 17258 0                  | 190522                | 1         | 2,5 m                      | H07RN-F 3G1,5             | 38 W               | GR 10               |