

1-fas skyddstransformator


typ **PFS 20S**



Skyddstransformator för generell användning i system inom spänningsband I.
Transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningar utförd
för matning av SELV-kretsar och PELV-kretsar.

Artikelnummer: 6118-0021 E-nummer: 52 001 21
Inspänning: 230 V 50-60Hz
Utspänning: 17,0 V
Effekt: 20 VA
Vikt: 520 gram
Kapslingsklass: IP33
Utförande: Transformator i grå kapsling av slagtålig, självslöcknande termoplast,
sammanbyggd med stickpropp i full profil. (SCHUKO)
Sekundärt uttag för 2-polig AMP-kontakt med låsning.
Dubbelisolerad. (Skall ej skyddsjordas)
(Passande sekundärkablage 2430-3121 3m)
Sekundärt PTC-skydd, för att återställa utlöst strömskydd koppla ifrån
nätspänningen.

Montage: För anslutning direkt i vägguttag. (såväl jordat som ojordat)
Tillverkningsnorm: Elsäkerhet EN 61 558-1; EN 61 558-2-6
Emission EN 61 000-6-3; EN 61 000-6-4, IEC 62041
Immunitet EN 61 000-6-1; EN 61 000-6-2, IEC 62041



Vid högre krav än IP 30 skall transformatorns sekundäruttag vara monterat nedåt.