



THA-252 ステンレス回転取手

Rotary Pulls

SUS

取扱品
PRODUCT

RoHS2
10

特長

光沢を抑え渋味のある仕上がりりのステンレス製回転取手です。

用途

食品関係・船舶・車輛・建築用・医療機等

Characteristic

A stainless steel made pull with less brightened surface.





Application

Food related industries / Vessels / Vehicles / Construction / Medical instruments, etc.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ベース Base	SUS304	サテン仕上 Satin Finish	1
2	ハンドル Handle			1
3	シャフト Shaft			1
4	ウェイト Weight			1
5	十字穴付サラ木ねじ Cross recessed head wood screw	SUSXM7	—	2

ハンドル回転状態
Installation of Handle rotating



取付穴図
Holes for Installationscale

寸法・仕様表 Size List & Specification

型番 Model No.	A	B	C	D	E	F	許容荷重 N (kgf)	Allowable Load N (kgf)	自重 (g)	Net Weight (g)	価格 (円) Price (yen)
THA-252-1	90	76	52	32	(36)	60	128 (13)		49		¥740
THA-252-2	110	94	64	38	(42)	72	98.1 (10)		59		¥800

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.