



Beispiel

Bestellzeichen: PC 200/175 XHG
Artikelnummer: 6013329
Beschreibung: Gehäuse PC • grauer Deckel
Anmerkungen: extra hohes Unterteil

EAN Code: 6418074021953
E-Nummer:
Finland: 3423260
Dänemark: 8212022629
Italien: 7351155
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		255	180	175	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		10.0	7.1	6.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
		Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Deckelschraubenfarbe:		Grau			
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			
Temperatur Bereich:					Zertifikate:
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			Germanischer Lloyd (GL)
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			Det Norske Veritas
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			Fimko
Zubehör:					Europe EN 62208: 2003
MIV 200		Montageplatte			UL Canada
MIN 15		Tragschiene TS 15			Gost R
MIN 20		Tragschiene TS 15			
MIV 15		Tragschiene TS 35			
MIV 20		Tragschiene TS 35			
FP A 200/180		Frontplatte			
HFP 180		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046		Wandbefestigungslaschen			

