

## トリガー付防水ハンドル

WATERPROOF HANDLES WITH TRIGGERS

自然回転防止 握りやすい大型トリガー機構

A-140-W  
亜鉛合金製

## 特 徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 (A-140-W-TAK60)
- 開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止 (手で握らないと回転しません)
- 防水タイプ (Oリング・シートパッキン使用)
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-140-W-TAK60)
- Trigger is locked automatically at both locking and unlocking positions so rod is prevented from naturally falling. (does not turn unless gripped by hand)
- Waterproof (using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕 様 ●材 質: 亜鉛合金 (ZDC)  
●表面仕上: クロムめっき (MZCr)  
●鍵 番 号: TAK60・0200  
●付 属 品: キー2本・大ナット・ビスセット
- 用 途 ●キュービクル・制御盤
- 納 期 ●標準在庫品
- 備 考 ●マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せください。  
●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。


- Speci- ●Material: Zinc alloy (ZDC)  
fications ●Finish: Chrome plating (MZCr)  
●Key No.: TAK60・0200  
●Accessories: Two keys, large nut and screws
- Specific use ●Cubicles and control boards
- Remarks ●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

使用方法  
Application method

裏面のトリガーを握って  
回してください。  
Rear grip the trigger  
and Turn it.



止め金  
Stopper plate

止め金は646～650ページの□10穴の中からお選びください。  
Select the stopper plate with 10-hole on page 646 to 650.



A-140-W-1-1

A-140-W-3-1

キーNo.TAK60  
KeyキーNo.0200  
Keyパネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensionsハンドルの強度試験 (A-140-W-1)  
Handle strength inspection (A-140-W-1)

| 名称<br>Name                                   | 荷重方向<br>Direction of load                             | 耐荷重N<br>Load resistance |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| ハンドル<br>Handle                               | ①引張り<br>Tension<br>②圧迫<br>Pressure<br>③垂直<br>Vertical | 980                     |
| 鍵<br>Lock 部                                  | ④捻り<br>Twist<br>⑤引張り<br>Tension                       | 490                     |
| 止め金具取付け部<br>Stopper plate installing section |                                                       |                         |

| 商品番号<br>Product No. |  |  | 鍵番号<br>Key No.      | L   | 最大適用板厚<br>Max. applicable<br>panel thickness | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code | 単 価<br>Price | 量販価格 Bulk Price |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|----------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|
|                     |                                                                                     |                                                                                     |                     |     |                                              |                 |             |              | 数量<br>Quantity  | 単価<br>Price |
| A-140-W-1-1-TAK60   | ●                                                                                   | 2D/3D                                                                               | TAK60               | 152 | 8.5                                          | 540             | 04039       | ¥2,500       | 20個～            | ¥2,400      |
| A-140-W-1-1         | ●                                                                                   | 2D/3D                                                                               | 0200                |     |                                              |                 | 01210       | ¥2,500       | 20個～            | ¥2,400      |
| A-140-W-1-2         | ●                                                                                   | 2D/3D                                                                               | 鍵なし<br>Without lock |     |                                              | 530             | 01315       | ¥2,000       | 20個～            | ¥1,920      |
| A-140-W-2-1-TAK60   | ●                                                                                   | 2D/3D                                                                               | TAK60               | 120 | 5.5                                          | 515             | 04040       | ¥2,450       | 20個～            | ¥2,352      |
| A-140-W-2-1         | ●                                                                                   | 2D/3D                                                                               | 0200                |     |                                              |                 | 01316       | ¥2,450       | 20個～            | ¥2,352      |
| A-140-W-2-2         | ●                                                                                   | 2D/3D                                                                               | 鍵なし<br>Without lock |     |                                              | 505             | 01317       | ¥1,900       | 20個～            | ¥1,824      |
| A-140-W-3-1-TAK60   | ●                                                                                   | 2D/3D                                                                               | TAK60               | 102 | 5.5                                          | 490             | 04041       | ¥2,400       | 20個～            | ¥2,304      |
| A-140-W-3-1         | ●                                                                                   | 2D/3D                                                                               | 0200                |     |                                              |                 | 01318       | ¥2,400       | 20個～            | ¥2,304      |
| A-140-W-3-2         | ●                                                                                   | 3D                                                                                  | 鍵なし<br>Without lock |     |                                              | 480             | 01319       | ¥1,800       | 20個～            | ¥1,728      |

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー  
締り特装密閉  
ハンドルフリーザー  
密 閉平 面  
スイング

ギア式

平 面  
ハンドルポップ  
ハンドルリフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドルL-SHAPED HANDLES  
L 型  
ハンドル  
T 型  
ハンドル  
丸型  
小型  
押ボタン

取 手

つまみ

止め金  
ロッド棒ジョイント  
リンク

ワイヤ

18.01

TAKIGEN  
総合 24

493